



StoreFlux – puissant éclairage d'accentuation LED s'intégrant parfaitement à toutes les architectures intérieures

StoreFlux gen3 rim

Jusqu'à quatre modules LED peuvent équiper l'encastrement modulaire cardanique StoreFlux. Son système spécial de réflecteur émettant une lumière de la plus haute qualité augmentera l'attractivité de votre boutique et des produits présentés. L'association de plusieurs sources LED à des flux lumineux élevés dans un même luminaire offrira une expérience client incomparable au sein de vos magasins. StoreFlux nécessite peu de maintenance comparé aux solutions CDM et une grande efficacité par rapport aux solutions à halogène.

Avantages

- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent
- Retour sur investissement rapide par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Efficacité et maintenance réduite grâce à la technologie LED

Fonctions

- Plusieurs sources de lumière d'accentuation dans un seul luminaire (modules à 1, 2, 3 ou 4 LED)
- Flux lumineux élevé : jusqu'à 3 900 lm par module (version jusqu'à 3 têtes)
- Version avec collerette ou sans collerette
- Combinaisons de RAL possibles
- Facilité d'installation et de maintenance (cadre d'installation séparé)

Application

- Commerces ; mode
- Hôtellerie

Descriptions

Type	GD601B (bord, version à 1 tête)	Durée de vie utile	25 000 heures
	GD602B (bord, version à 2 tête)		moyenne L90B50
	GD603B (bord, version à 3 tête)		
	GD604B (bord, version à 4 têtes alignées)		
	GD605B (bord, version à 4 têtes carrée)		
Source lumineuse	Module LED non remplaçable	Taux de défaillance du ballast	
Puissance (par tête)	LED11S : 16.5 W	Température ambiante moyenne	+25 °C
	LED12S : 12.5 W		
	LED20S : 20 W		
	LED17S : 16 W		
	LED27S : 25 W		
	LED39S : 39 W		
Largeur de faisceau	LED12S/17S/27S/39S : 29 et 35 °,	Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + 35 °C
	LED11S/20S : 10°		
Flux lumineux (à 3 000 K)	LED11S : 1100 lm	Ballast	Séparé
	LED12S : 1200 lm		
	LED20S : 2 000 lm		
	LED17S : 1700 lm		
	LED27S : 2 700 lm		
	LED39S : 3 900 lm		
Température de couleur corrélée	2 700, 3 000 ou 4 000 K et CrispWhite	Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Indice de rendu des couleurs	80	Gradation	DALI
	90 (couleur de lumière 930)	Matériau	Boîtier : aluminium, acier
	>95 (CRW)		Vitre frontale : acrylique
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures	Commande	Blanc (WH-WH) Le boîtier, les têtes et les bords peuvent avoir des combinaisons de couleurs différentes (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures	Cache optique	Acrylique
		Connexion	Connecteur à poussoir ; poussoir à 3 pôles avec boucle (CU3) ; poussoir à 5 pôles avec boucle (CU5)
		Options de câbles	Câble de 0,5 m avec prise Wieland / Adels à 3 pôles (CW) ; câble de 0,5 m avec prise Wieland / Adels à 3 pôles et verrou (CW-L) ; câble d'un mètre avec connecteur externe BST14 DALI (CIKBST2)
		Maintenance	ballast remplaçables
		Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts
		Remarques :	Unité optique inclinable à plus de 30 °
			Rotation à 360° de l'unité optique

StoreFlux gen3 rim

Versions



Encastré LED StoreFlux GD601B
modulaire avec collerette



StoreFlux GD602B, module LED,
avec collerette, version orientable



Zapuštěné vícezdrojové LED
svítidlo StoreFlux GD603B
s lemem

Détails sur le produit

Vue du bas excepté les ballasts



Vue du haut excepté les ballasts



Vue latérale du système de
rotation



Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
Code d'indice de protection	IP20

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
------------------	-------------

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Source lumineuse de substitution	Non
Service tag	Oui

Performances Initiales (Conforme IEC)

Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <3
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Matériaux et finitions

Couleur	Blanc et blanc
---------	----------------

Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cache optique/ type de l'objectif	Code famille de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	1 unit	1
88115600	GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	1 unit	1
88116300	GD601B 39S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED39S	1 unit	1
88420100	GD601B 12S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED12S	1 unit	1
88421800	GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	GC	LED20S	1 unit	1
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED17S	2 units	2
88118700	GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	2 units	2
88119400	GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED39S	2 units	2
88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED12S	2 units	2
88423200	GD602B 20S/830 PSU-E NB CP WH	GC	LED20S	2 units	2
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	3 unit	3
88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	3 unit	3
88428700	GD603B 39S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED39S	3 unit	3

Caractéristiques générales (2/2)


Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Code de la famille de produits	Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Code de la famille de produits
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD601B	88119400	GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD602B
88115600	GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD601B	88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD602B
88116300	GD601B 39S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD601B	88423200	GD602B 20S/830 PSU-E NB CP WH	NB	GD602B
88420100	GD601B 12S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD601B	88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD603B
88421800	GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	NB	GD601B	88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD603B
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD602B	88428700	GD603B 39S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD603B
88118700	GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD602B				

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,05555555555556 lm/W	1700 lm	14.4 W
88115600	GD601B LED27S/830 PSU- E MB WH-WH	120 lm/W	2700 lm	22.5 W
88116300	GD601B 39S/830 PSU-E MB CP WH	123,80952380952381 lm/W	3900 lm	31.5 W
88420100	GD601B 12S/830 PSU-E MB CP WH	120 lm/W	1200 lm	10 W
88421800	GD601B LED20S/830 PSU- E NB WH-WH	102,0408163265306 lm/W	2000 lm	19.6 W
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	118,05555555555556 lm/W	3400 lm	13.8 W
88118700	GD602B LED27S/830 PSU- E MB WH-WH	120 lm/W	5400 lm	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
88119400	GD602B LED39S/830 PSU- E MB WH-WH	123,80952380952381 lm/W	7800 lm	32 W
88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	2400 lm	10.2 W
88423200	GD602B 20S/830 PSU-E NB CP WH	102,0408163265306 lm/W	4000 lm	21 W
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,05555555555556 lm/W	5100 lm	13.8 W
88427000	GD603B LED27S/830 PSU- E MB WH-WH	120 lm/W	8100 lm	23.5 W
88428700	GD603B 39S/830 PSU-E MB CP WH	123,80952380952381 lm/W	11700 lm	32 W

Polar Wide Diagrams



IFPS_GD601B 1xLED12S/827 MB-Polar Normal
(separate)

