



StoreFlux – puissant éclairage d'accentuation LED s'intégrant parfaitement à toutes les architectures intérieures

StoreFlux gen3 rim

Jusqu'à quatre modules LED peuvent équiper l'encastré modulaire cardanique StoreFlux. Son système spécial de réflecteur émettant une lumière de la plus haute qualité augmentera l'attractivité de votre boutique et des produits présentés. L'association de plusieurs sources LED à des flux lumineux élevés dans un même luminaire offrira une expérience client incomparable au sein de vos magasins. StoreFlux nécessite peu de maintenance comparé aux solutions CDM et une grande efficacité par rapport aux solutions à halogène.

Avantages

- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent
- Retour sur investissement rapide par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Efficacité et maintenance réduite grâce à la technologie LED

Fonctions

- Plusieurs sources de lumière d'accentuation dans un seul luminaire (modules à 1, 2, 3 ou 4 LED)
- Flux lumineux élevé : jusqu'à 3 900 lm par module (version jusqu'à 3 têtes)
- Version avec collerette ou sans collerette
- Combinaisons de RAL possibles
- Facilité d'installation et de maintenance (cadre d'installation séparé)

Application

- Commerces ; mode
- Hôtellerie

Descriptions

Type	GD601B (bord, version à 1 tête)
	GD602B (bord, version à 2 tête)
	GD603B (bord, version à 3 tête)
	GD604B (bord, version à 4 têtes alignées)
	GD605B (bord, version à 4 têtes carrée)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance (par tête)	LED11S : 16,5 W
	LED12S : 12,5 W
	LED20S : 20 W
	LED17S : 16 W
	LED27S : 25 W
	LED39S : 39 W
Largeur de faisceau	LED12S/17S/27S/39S : 29 et 35 °,
	LED11S/20S : 10°
Flux lumineux (à 3 000 K)	LED11S : 1100 lm
	LED12S : 1200 lm
	LED20S : 2 000 lm
	LED17S : 1700 lm
	LED27S : 2 700 lm
	LED39S : 3 900 lm
Température de couleur corrélée	2 700, 3 000 ou 4 000 K et CrispWhite
Indice de rendu des couleurs	80
	90 (couleur de lumière 930)
	>95 (CRW)
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures

Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures
Taux de défaillance du ballast	1% pour 5 000 heures
Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + 35 °C
Ballast	Séparé
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Gradation	DALI
Matériau	Boîtier : aluminium, acier
	Vitre frontale : acrylique
Commande	Blanc (WH-WH)
	Le boîtier, les têtes et les bords peuvent avoir des combinaisons de couleurs différentes (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Cache optique	Acrylique
Connexion	Connecteur à poussoir ; poussoir à 3 pôles avec boucle (CU3) ; poussoir à 5 pôles avec boucle (CU5)
Options de câbles	Câble de 0,5 m avec prise Wieland / Adels à 3 pôles (CW) ;
	câble de 0,5 m avec prise Wieland / Adels à 3 pôles et verrou (CW-L) ; câble d'un mètre avec connecteur externe BST14 DALI (C1KBST2)
Maintenance	ballast remplaçables
Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts
Remarques :	Unité optique inclinable à plus de 30 °
	Rotation à 360° de l'unité optique

StoreFlux gen3 rim

Versions



Détails sur le produit


Vue du bas excepté les ballasts



Vue du haut excepté les ballasts



Vue latérale du système de rotation



Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non
Normes et recommandations	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
Code d'indice de protection	IP20
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Cache optique/type de l'objectif	ACT
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Source lumineuse de substitution	Non
Type d'optique	MB
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <3
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Matériaux et finitions	
Couleur	Blanc et blanc

Caractéristiques générales

		Code famille de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Code de la famille de produits
Order Code	Full Product Name				
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	LED17S	1 unit	1	GD601B
88420100	GD601B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	LED12S	1 unit	1	GD601B
88117000	GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	LED17S	2 units	2	GD602B
88118700	GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	LED27S	2 units	2	GD602B

Performances Initiales (Conforme IEC)

		Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118.05555555555556 lm/W	1700 lm 14.4 W
88420100	GD601B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	1200 lm 10 W

		Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	
88117000	GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118.05555555555556 lm/W	3400 lm 13.8 W

StoreFlux gen3 rim

Order Code	Full Product	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
	Name			
88118700	GD602B LED27S/830 PSU- E MB WH-WH	120 lm/W	5400 lm	23.5 W

