



StoreFlux – kraftig LED-aksentbelysning som passer perfekt inn i butikkens arkitektur

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux-gitterlyset kan styres med opptil fire LED-moduler ved hjelp av et spesielt reflektorsystem. Det gir kvalitetsbelysning som gjør at butikken og varene ser fantastiske ut. Kombinasjonen av flere LED-kilder og pakker med høy lumen i ett armatur sørger for strålende lyseffekter. StoreFlux er praktisk talt vedlikeholdsfri sammenlignet med CDM, i tillegg til at effektiviteten er mye høyere.

Fordeler

- Effektbelysning av høy kvalitet takket være PerfectAccent-reflektorens lyssignatur
- Kort inntjeningsperiode sammenlignet med CDM-armaturer på grunn av høy systemeffektivitet
- Effektiv og med lite vedlikehold takket være effektiv LED-teknologi

Funksjoner

- Flere aksentlyskilder i ett armatur (1, 2, 3 eller 4 LED-moduler)
- Pakker med høy lumen: opptil 3900 lm per modul (versjon med opptil 3 hoder)
- Versjoner med eller uten innfatning, forskjellige RAL-fargekombinasjoner er tilgjengelige
- Enkel å montere og vedlikeholde (separat monteringsramme, LED-lysmotorer og reflektorer som kan byttes ut)

StoreFlux gen3 rim

Søknad

- Butikk, mote
- Hotell- og restauranthæringen

spesifikasjoner

Type	GD601B (kant, versjon med 1 hode)
	GD602B (kant, versjon med 2 hode)
	GD603B (kant, versjon med 3 hode)
	GD604B (kant, versjon med 4 hoder på rad)
	GD605B (kant, versjon med 4 hoder i firkant)
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Effekt (per hode)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Spredningsvinkel	LED12S/17S/27S/39S: 29° og 35°,
	LED11S/20S: 10 °
Lysytelse (ved 3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Korrelert fargetemperatur	2700, 3000 eller 4000 K og CrispWhite
Fargegjengivelse	80
	90 (lysfarge 930)
	> 95 (CRW)

Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Driverbortfall	1 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Driftstemperatur	+10 til +35 °C
Driver	Separat
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	DALI
Materialer	Hus: aluminium, stål
	Frontglass: akryl
Farge	Hvit (WH-WH)
	Hus, hoder og kant kan ha forskjellige fargekombinasjoner (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Glass	Akryl
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-polet push-in med viderekobling (CU3), 5-polet push-in med viderekobling (CU5)
Kabelalternativer	0,5 m kabel med 3-polet Wieland/Adels-plugg (CW), 0,5 m kabel med 3-polet Wieland/Adels-plugg og lås (CW-L), 1 m kabel med ekstern BST14 DALI-kontakt (C1KBST2)
Vedlikehold	Utsiftbar LED og driver
Montering	Festes ved hjelp av klemmer
Merknader:	Optisk enhet regulerbar over 30°
	360° rotering av den optiske enheten

Versions



Zapuštěné vícezdrojové LED
svítidlo StoreFlux GD603B
s lemem

StoreFlux gen3 rim

Produkt detaljer

Sett nedenfra (drivere er ikke tatt med)



Sett ovenfra (drivere er ikke tatt med)



Rotasjonssystem sett fra siden

