



StoreFlux – kraftfull LED-accentbelysning som smälter perfekt in i butiksinredningen

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux är en infälld rasterarmatur som kan utrustas med upp till tre LED-moduler och ett specialreflektorsystem. Lösningen ger ett förstklassigt ljus som framhäver varorna och får butiken att se inbjudande ut. Kombinationen av flera LED-källor med starkt ljusflöde i en och samma armatur skapar effektfulla och attraktiva ljuseffekter. StoreFlux är underhållssnål jämfört med CDM-lösningar och har högre verkningsgrad än halogenbelysning.

Fördelar

- PerfectAccent-reflektorn ger högkvalitativt effektljus
- Kort återbetalningstid jämfört med CDM-armaturer, tack vare hög systemeffektivitet
- Energieffektiv och underhållssnål LED-teknologi

Funktioner

- Flera ljuskällor för accentbelysning i en och samma armatur (1–3 LED-moduler)
- Starkt ljusflöde: upp till 3 900 lm per modul
- Utförande med list; finns i utförande utan list; olika kombinationer av RAL-färger kan levereras
- Enkel att montera och underhålla (separat monteraram; utbytbara LED-enheter och reflektorer)

Användning

- Butiker; mode
- Hotell och restaurang

StoreFlux gen3 rim

specifikationer

Armatur	GD601B (list, 1 huvud)
	GD602B (list, 2 huvud)
	GD603B (list, 3 huvud)
	GD604B (list, 4 huvuden i rad)
	GD605B (list, 4 huvuden i kvadrat)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (per huvud)	LED11S: 16.5 W
	LED12S: 12.5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Spridningsvinkel	LED12S/17S/27S/39S: 29 och 35°,
	LED11S/20S: 10°
Ljusflöde (vid 3000 K)	LED11S: 1 100 lm
	LED12S: 1 200 lm
	LED20S: 2 000 lm
	LED17S: 1 700 lm
	LED27S: 2 700 lm
	LED39S: 3 900 lm
Korrelerad färgtemperatur	2 700, 3 000 eller 4 000 K och CrispWhite
Färgåtergivningindex	80
	90 (ljusfärg 930)
	>95 (CRW)
Livslängd L70B50	70 000 timmar

Livslängd L80B50	50 000 timmar
Livslängd L90B50	25 000 timmar
Driftdonsbortfall	1 % per 5 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +35 °C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimring	DALI
Material	Armaturhus: aluminium, stål
	Frontglas: akryl
Färg	Vit (WH-WH)
	Armaturhus, huvuden och list kan ha olika färgkombinationer (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Glas	Akryl
Anslutning	PI-anslutning; 3-pole push-in med loop-through (CU3); 5-pole push-in med loop-through (CU5)
Kabelalternativ	0,5 m kabel med 3-stifts Wieland-/Adels-kontakt (CW); 0,5 m kabel med 3-stifts Wielands /Adels plug & lock (CW-L); 1 m kabel med extern BST14 DALI-anslutning (C1KBST2)
Underhåll	Utbytbara ljusenheter och drivers
Installation	Monteras med fjäderklämmor
Notera:	Optikenheten kan vinklas 30°
	360° rotation av den optiska enheten

Versions



StoreFlux GD602B infälld LED-armatur med list



Zapuštěné vícezdrojové LED svítidlo StoreFlux GD603B s lemem

Produktinformation


Sedd underifrån utan driftdon



Sedd ovanifrån utan driftdon



Rotationssystem, sett från sidan



Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Optikavskärmning/optiktyp	ACT
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Optiktyp	MB
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Mekanik och armaturhus	
Färg--	Vit och vit

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal	Antal	Produktfamiljskod
			driftdonsenheter	ljuskällor	
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	LED17S	2 st	2	GD602B
88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	LED27S	3 unit	3	GD603B

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	118,0555555555556 lm/W	3400 lm	13.8 W
88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	8100 lm	23.5 W

