



StoreFlux – güçlü LED vurgu aydınlatma mağaza mimarisine mükemmel uyum sağlar

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux, mağazanızın ve sergilenen ürünlerinizin güzel görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık sağlamak için özel reflektör sistemi kullanan ve dört başlığa kadar genişleyebilen LED grid aydınlatma çözümüdür. Tek bir aydınlatma armatüründe yüksek lümen paketleri içeren bu çok sayıda LED kaynağının kombinasyonu parlak ışık efektleri yaratır. StoreFlux, CDM ile karşılaştırıldığında düşük bakım giderleri, halojen ile karşılaştırıldığında yüksek verimlilik sunar.

Faydaları

- PerfectAccent reflektörünün ışık imzası sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatma
- Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi
- LED teknolojisi sayesinde verimli ve bakım gerektirmez

Özellikler

- Tek bir aydınlatma armatüründe çok sayıda başlıklı kaynak (1, 2, 3 veya 4 LED modülü)
- Yüksek lümen paketler: Modül başına 3900 lm'e kadar (3 başlı modele kadar)
- Çerçevesiz model; çerçevesiz çeşit mevcuttur; farklı RAL renk kombinasyonları mümkündür
- Kurulum ve bakım kolaylığı (ayrı kurulum çerçevesi; yenilenebilir LED ışık motorları ve reflektörler)

Uygulama

- Perakende; moda
- Konaklama alanı

Şartlar

Tip	GD601B (çerçevesiz, 1 başlı model)
	GD602B (çerçevesiz, 2 başlı model)
	GD603B (çerçevesiz, 3 başlı model)
	GD604B (çerçevesiz, sıralı 4 başlı model)
	GD605B (çerçevesiz, kare 4 başlı model)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç (her baş ünitesi için)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Işın açısı	LED12S/17S/27S/39S: 29 ve 35°,
	LED11S/20S: 10°
Işık akısı (3000 K'da)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Renk Sıcaklığı	2700, 3000 veya 4000 K ve CrispWhite
Renksel Geriverim	80
İndeksi	90 (ışık rengi 930)
	>95 (CRW)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat

Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
Sürücü	Harici
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	DALI
Malzeme	Gövde: alüminyum, çelik
	Ön cam: akrilik
Renk	Beyaz (WH-WH)
	Muhafaza, başlar ve çerçevenin farklı renk kombinasyonları olabilir (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Optik kapak	Akrilik
Bağlantı	İtmeli konnektör; 3 kutuplu itmeli, kablo aktarma özellikli (CU3); 5 kutuplu itmeli, kablo aktarma özellikli (CU5)
Kablo seçenekleri	3 kutuplu Wieland / Adels fişli 0,5 m kablo (CW); 3 kutuplu Wieland / Adels fişli 0,5 m kablo ve kilit (CW-L); harici BST14 DALI konnektörlü 1 m kablo (C1KBST2)
Bakım	Yenilenebilir ışık motorları ve sürücü
Kurulum	Sabitlenme yaylı tutucularla yapılır
Açıklamalar:	Optik ünite 30°'nin üzerinde eğilebilir
	360° dönebilen optik ünitesi

Versions



Orta genişlikte ışın



Orta genişlikte ışın

StoreFlux gen3 rim

Versions



Zapuštěné vícezdrojové LED
svítidlo StoreFlux GD603B
s lemem

ÜRÜN BİLGİLERİ

Sürücüler hariç alttan görünüm



Sürücüler hariç üstten görünüm



Dönüş sisteminin yandan
görünümü



Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Işık akısı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White and white
------	-----------------

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/lens türü	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı	Işık kaynağı sayısı
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	1 unit	1
88115600	GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	1 unit	1
88116300	GD601B 39S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED39S	1 unit	1
88420100	GD601B 12S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED12S	1 unit	1
88421800	GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	GC	LED20S	1 unit	1
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED17S	2 units	2
88118700	GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	2 units	2
88119400	GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED39S	2 units	2
88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED12S	2 units	2
88423200	GD602B 20S/830 PSU-E NB CP WH	GC	LED20S	2 units	2
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	3 unit	3
88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	3 unit	3
88428700	GD603B 39S/830 PSU-E MB CP WH	ACT	LED39S	3 unit	3

Genel Bilgiler (2/2)


Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu	Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD601B	88119400	GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD602B
88115600	GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD601B	88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD602B
88116300	GD601B 39S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD601B	88423200	GD602B 20S/830 PSU-E NB CP WH	NB	GD602B
88420100	GD601B 12S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD601B	88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD603B
88421800	GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	NB	GD601B	88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD603B
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD602B	88428700	GD603B 39S/830 PSU-E MB CP WH	MB	GD603B
88118700	GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD602B				

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

		LED'li aydınlatma		
Order Code	Full Product Name	armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,0555555555556 lm/W	1700 lm	14.4 W
88115600	GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	2700 lm	22.5 W
88116300	GD601B 39S/830 PSU-E MB CP WH	123,80952380952381 lm/W	3900 lm	31.5 W
88420100	GD601B 12S/830 PSU-E MB CP WH	120 lm/W	1200 lm	10 W
88421800	GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	102,0408163265306 lm/W	2000 lm	19.6 W
88117000	GD602B 17S/830 PSU-E MB CP WH	118,0555555555556 lm/W	3400 lm	13.8 W
88118700	GD602B LED27S/830	120 lm/W	5400 lm	23.5 W

		LED'li aydınlatma		
Order Code	Full Product Name	armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
88119400	PSU-E MB WH-WH GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	123,80952380952381 lm/W	7800 lm	32 W
88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	2400 lm	10.2 W
88423200	GD602B 20S/830 PSU-E NB CP WH	102,0408163265306 lm/W	4000 lm	21 W
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,0555555555556 lm/W	5100 lm	13.8 W
88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	8100 lm	23.5 W
88428700	GD603B 39S/830 PSU-E MB CP WH	123,80952380952381 lm/W	11700 lm	32 W

Polar Wide Diagrams



IFPS_GD601B 1xLED12S/827 MB-Polar Normal
(separate)

