



StoreFlux – výkonné bodové osvětlení LED, které se skvěle snoubí s architekturou obchodu

StoreFlux gen3 rimless

Vícezdrojové svítidlo StoreFlux lze opatřit až třemi moduly LED se speciálním systémem reflektoru. Poskytuje vysoce kvalitní světlo, ve kterém váš obchod i zboží vypadá skvěle. Kombinace několika světelných zdrojů LED s vysokým světelným tokem v jednom svítidle vytváří zářivé světelné efekty. Svítidla StoreFlux se vyznačují nízkými požadavky na údržbu ve srovnání s halogenidovými výbojkami a vysokou účinností ve srovnání s halogenovými svítidly.

Výhody

- Vysoce kvalitní zvýrazňující osvětlení díky stylu světla reflektorů PerfectAccent
- Krátká návratnost investic ve srovnání se svítidly CDM díky vysoké účinnosti systému
- Účinné s nízkými náklady na údržbu díky technologii LED

Vlastnosti

- Několik bodových světelných zdrojů v jednom svítidle (1, 2, nebo 3 moduly LED)
- Vysoký světelný tok: až 3900 lm na modul (verze až se třemi hlavami)
- K dispozici varianta s rámečkem
- Snadná montáž a údržba (samostatný montážní rámeček, vyměnitelné světelné systémy LED a reflektory)
- Volitelně kabel 0,5m s konektorem Wieland GST18 Male
- Náklon +/- 30°

StoreFlux gen3 rimless

Aplikace

- Maloobchod; móda
- Pohostinství

Specifikace

Typ	GD611B (bez okraje, verze s 1 hlavou)
	GD612B (bez okraje, verze s 2 hlavou)
	GD613B (bez okraje, verze s 3 hlavou)
	GD614B (bez okraje, verze se 4 hlavami v řadě)
	GD615B (bez okraje, verze se 4 hlavami ve čtverci)
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Příkon (na hlavu)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Vyzářovací úhel	LED12S/17S/27S/39S: 29 a 35°
	LED11S/20S: 10°
Světelný tok (při 3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Náhradní teplota chromatičnosti	2700, 3000 nebo 4000 K a CrispWhite
Index barevného podání	80
	90 (barva světla 930)
	>95 (CRW)
Střední doba života L70B50	70 000 hodin
	50 000 hodin
Střední doba života L80B50	

Střední doba života L90B50	25 000 hodin
Poruchovost předřadníku	1 % na 5 000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C
Rozsah provozní teploty	+10 až +35 °C
Předřadník	Samostatný
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	DALI
Materiál	Tělo: hliník, ocel
	Čelní sklo: akrylát
Barva	Bílá (WH-WH)
	Pro těleso, hlavy a okraj lze zvolit různé kombinace barev RAL (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Optický kryt	Akrylát
Připojení	Zasunovací konektor; 3pólový zasunovací konektor s průchozím zapojením (CU3); 5pólový zasunovací konektor s průchozím zapojením (CU5)
Nabídka kabelů	0,5m kabel s 3pólovou zástrčkou Wieland/Adels (CW); 0,5m kabel s 3pólovou zástrčkou Wieland/Adels a zámkem (CW-L); 1m kabel s externím konektorem BST14 DALI (C1KBST2)
Údržba	Vyměnitelné osvětlovací systémy a předřadník
Montáž	Přímo do stropu po instalaci montážního rámečku
Příslušenství	Montážní rámeček (ZD51*B CFRM-RML) je třeba objednat samostatně
Poznámky:	Možnost sklopení optické jednotky o více než 30°
	Rotace optické jednotky 360°

Detaily o výrobku

Pohled zespodu bez předřadníků




Pohled shora bez předřadníků



StoreFlux gen3 rimless

Detaily o výrobku

Pohled ze strany na natáčetí
systém



Příslušenství

Installation frame

Ordercode 10025600



Installation frame

Ordercode 10026300



Ordercode 10027000

