



StoreFlux – güçlü LED vurgu aydınlatma mağaza mimarisine mükemmel uyum sağlar

StoreFlux gen3 rimless

StoreFlux, mağazanızın ve sergilenen ürünlerinizin güzel görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık sağlamak için özel reflektör sistemi kullanan ve dört başlığa kadar genişletilebilen LED grid aydınlatma çözümüdür. Tek bir aydınlatma armatüründe yüksek lümen paketleri içeren bu çok sayıda LED kaynağının kombinasyonu parlak ışık efektleri yaratır. StoreFlux, CDM ile karşılaştırıldığında düşük bakım giderleri, halojen ile karşılaştırıldığında yüksek verimlilik sunar.

Faydaları

- PerfectAccent reflektörünün ışık performansı sayesinde yüksek kaliteli accent aydınlatma
- Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi
- LED teknolojisi sayesinde verimli ve bakım gerektirmez

Özellikler

- Tek bir aydınlatma armatüründe çok sayıda başlıklı kaynak (1, 2, 3 veya 4 LED modülü)
- Yüksek lümen paketler: Modül başına 3900 lm'e kadar (3 başlı modele kadar)
- Çerçevesiz model; çerçevesiz çeşit mevcuttur; farklı RAL renk kombinasyonları mümkündür
- Kurulum ve bakım kolaylığı (aynı kurulum çerçevesi; yenilenebilir LED ışık kaynağı ve reflektörler)

Uygulama

- Perakende; moda
- Konaklama alanı

Şartlar

Aile Kodu	GD611B (çerçevesiz, 1 başlı model)
	GD612B (çerçevesiz, 2 başlı model)
	GD613B (çerçevesiz, 3 başlı model)
	GD614B (çerçevesiz, sıralı 4 başlı model)
	GD615B (çerçevesiz, kare 4 başlı model)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç (her baş ünitesi için)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
Işın açısı	LED39S: 39 W
	LED12S/17S/27S/39S: 29 ve 35°, LED11S/20S: 10°
Işık akısı (3000 K'da)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
Renk Sıcaklığı	LED39S: 3900 lm
	2700, 3000 veya 4000 K ve CrispWhite
Renksel Geriverim	80
İndeksi	90 (ışık rengi 930)
	>95 (CRW)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat

Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
Sürücü	Harici
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	DALI
Malzeme	Gövde: alüminyum, çelik
	Ön cam: akrilik
Renk	Beyaz (WH-WH)
	Muhafaza, başlar ve çerçevenin farklı renk kombinasyonları olabilir (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Optik kapak	Akrilik
Bağlantı	İtmeli konnektör; 3 kutuplu itmeli, kablo aktarma özellikli (CU3); 5 kutuplu itmeli, kablo aktarma özellikli (CU5)
Kablo seçenekleri	3 kutuplu Wieland / Adels fişli 0,5 m kablo (CW); 3 kutuplu Wieland / Adels fişli 0,5 m kablo ve kilit (CW-L); harici BST14 DALI konnektörlü 1 m kablo (C1KBST2)
Bakım	Yenilenebilir ışık kaynağı ve sürücü
Kurulum	Kurulum çerçevesi kurulduktan sonra doğrudan tavana
Aksesuarlar	Kurulum çerçeveleri (ZD51*B CFRM-RML) ayrıca sipariş edilmelidir
Açıklamalar:	Optik ünite 30°'nin üzerinde eğilebilir
	360° dönebilen optik ünitesi

StoreFlux gen3 rimless

Versions



Orta genişlikte ışın



Orta genişlikte ışın



Zapaštěné vícezdrojové
bezlemové LED svítidlo StoreFlux
GD613B

ÜRÜN BİLGİLERİ


Sürücüler hariç alttan görünüm



Sürücüler hariç üstten görünüm



Dönüş sisteminin yandan
görünümü



StoreFlux gen3 rimless

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Işık akısı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White and white
------	-----------------

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Optik			
		kapak/lens türü	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı	Işık kaynağı sayısı
88282500	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	2 units	2
91068900	GD612B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED12S	2 units	2
91069600	GD612B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	GC	LED20S	2 units	2
91070200	GD612B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	2 units	2
91063400	GD611B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED12S	1 unit	1
91064100	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	1 unit	1
91065800	GD611B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	GC	LED20S	1 unit	1
91066500	GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED27S	1 unit	1
91073300	GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	ACT	LED17S	3 unit	3

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code		Full Product Name		Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
88282500	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD612B		
91068900	GD612B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD612B		
91069600	GD612B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	NB	GD612B		
91070200	GD612B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD612B		
91063400	GD611B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD611B		
91064100	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD611B		
91065800	GD611B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	NB	GD611B		
91066500	GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD611B		
91073300	GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	MB	GD613B		

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

StoreFlux gen3 rimless

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
88282500	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,05555555555556 lm/W	3400 lm	13.8 W
91068900	GD612B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	2400 lm	10.2 W
91069600	GD612B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	102,0408163265306 lm/W	4000 lm	21 W
91070200	GD612B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	5400 lm	23.5 W
91063400	GD611B LED12S/830	120 lm/W	1200 lm	10 W

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
	PSU-E MB WH-WH			
91064100	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,05555555555556 lm/W	1700 lm	14.4 W
91065800	GD611B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	102,0408163265306 lm/W	2000 lm	19.6 W
91066500	GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	120 lm/W	2700 lm	22.5 W
91073300	GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	118,05555555555556 lm/W	5100 lm	13.8 W

