



ColorBlast RGB Powercore gen4: luminaria de proyección LED para exteriores personalizable con luz de color inteligente

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Las luminarias LED de alto rendimiento ColorBlast Powercore gen4 combinan efectos de color blanco saturado y vivo y efectos de cambio de color con una instalación más sencilla. ColorBlast Powercore gen4 ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalizaciones, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido.

Beneficios

- Mayor salida luminica para una luminaria de color dinámico
- Flexibilidad y consistencia de color
- Conjunto de accesorios completo

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Características

- Mayores opciones de personalización con una amplia variedad de accesorios nuevos. Además de la lente nativa de 10°, se pueden utilizar cinco lentes difusoras diferentes para personalizar las luminarias y producir ángulos de haz de 20°, 40°, 60°, 80°, y 10° x 40° (asimétrico). Las tres opciones de color para la carcasa (negro, gris y blanco), más la opción de añadir o combinar una rejilla, protector, un filtro antideslumbramiento total y un filtro antideslumbramiento parcial, crean nuevas posibilidades estéticas para los diseñadores y arquitectos.
- Mejora la consistencia de color entre todas las luminarias LED dentro de una misma familia con la tecnología Chromasync. Durante el proceso de fabricación, se utiliza un dispositivo de medición de luz calibrado para crear un algoritmo que define una gama de colores común para toda una familia de sistemas LED. Con Chromasync, se logra la consistencia de color entre luminarias sin tener que ajustar en forma manual los puntos de color en cada sistema.
- Presenta un sistema óptico rediseñado e innovador que mejora la calidad de la luz que emite cada LED, y aumenta la uniformidad del color y las capacidades de combinación de color de cada luminaria ColorBlast Powercore gen4.
- Aumenta la durabilidad con la nueva lente plana que evita que se acumule agua en la luminaria y mantiene a los LED protegidos y seguros durante el transcurso de la vida útil de la luminaria.
- Cuenta con la tecnología patentada Powercore integrada que permite controlar de forma rápida, eficaz y precisa la salida de energía a las luminarias directamente desde el voltaje de línea. Color Kinetics Data Enabler Pro combina la tensión de línea con los datos de control y los envía a las luminarias a través de un cable estándar independiente, lo que simplifica la instalación y reduce considerablemente el costo total del sistema.

Aplicaciones

- Fachadas de edificios
- Monumentos y esculturas
- Parques y jardines
- Puentes y estructuras

Versions

Přisazené LED svítidlo ColorBlast
RGB gen4 Powercore BCP480



ColorBlast Powercore gen4 RGB

Versions



Detalles del producto



OPDP_BCP480i_0001-Detail photo



OPDP_BCP480i_0007-Detail photo



ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture back view

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture front view



ColorBlast Powercore gen4 RGB

Detalles del producto

ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture rear view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture side view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front view

