



ColorBlast RGB Powercore gen4 - máximo control del color

ColorBlast RGB Powercore gen4

ColorBlast RGB Powercore gen4 es la siguiente generación de iluminación por proyección para aplicaciones interiores y exteriores. ColorBlast RGB Powercore gen4 es una luminaria de alto rendimiento, perfecta para iluminación de baño de paredes, luz rasante y puntual, que ofrece las ventajas de colores completamente saturados y blanco de alta calidad. También ofrece diversos ángulos de haz configurables sobre el terreno, así como flexibilidad para la personalización con una completa gama de accesorios que pueden utilizarse en innumerables configuraciones.

Beneficios

- Mayor flujo luminoso para una luminaria de color dinámico
- Uniformidad y flexibilidad de color
- Conjunto completo de accesorios

Características

- Tecnología Powercore® para aceptar directamente voltaje de línea
- Flujo luminoso de 1750 lúmenes, RGB completo
- Lentes dispersoras opcionales de 20°, 40°, 60°, 80° y asimétricas de 10° x 40°
- Resistente brazo de montaje que permite colocar y girar fácilmente la luminaria
- Diseño limpio de frontal plano, para impedir la acumulación de agua

ColorBlast RGB Powercore gen4

Aplicaciones

- Fachadas de edificios
- Monumentos y esculturas
- Parques y jardines
- Puentes y estructuras

Versions



Detalles del producto

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view



