



ColorBlast Powercore gen4 - Paras mahdollinen värinhallinta

ColorBlast Powercore gen4 RGB

ColorBlast RGB Powercore gen4 on sisä- ja ulkotilojen valonheitinvalaistuksen seuraava sukupolvi. Seinänpesu-, kohde- ja korostusvalaistukseen soveltuva ColorBlast RGB Powercore gen4 on tehokas valaisin, jolla saa luotua täyden paletin rikkaita ja kylläisiä värejä. Lisäksi sen keilakulmia voi säätää käyttökohteessa, ja runsaan lisävarustevalikoiman ansiosta kokoonpanoja voi mukauttaa joustavasti.

Hyödyt

- Suurempi valovirta dynaamisessa värivalaisimissa
- Joustavuutta ja yhdenmukaista värivaloa
- Kattava valikoima lisävarusteita

Ominaisuudet

- Powercore-teknologian ansiosta valaisin voidaan kytkeä suoraan verkkojännitteeseen
- Valovirta jopa 1 750 luumenia, täysi RGB
- Valinnaiset levitinlinssit 20°, 40°, 60°, 80° ja 10° x 40° epäsymmetrinen
- Vankan asennuskiinnikkeen ansiosta valaisimen sijoittaminen ja kääntäminen on helppoa
- Puhdaslinjainen litteä etuosa estää veden kertymisen

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Monumentit ja patsaat
- Puistot ja puutarhat
- Sillat ja rakenteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP480
Valonlähde	Integroitu LED-moduuli
Teho	50 W
Valovuo	1 750 lm
Valaisimen tehokkuus	35 lm/W
Valovirran pysyvyys – L70B10	100 000 h
Käyttölämpötila	–40...+50 °C

Virtalähde	Sisäänrakennettu (oma liitäntälaite LED-moduulissa)
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data ja virta älykkäisiin LED-valaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa
Jännite	100–277 V AC / 50–60 Hz
Väri	Harmaa, musta, valkoinen Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Liitäntä	Kaapeli mukana
Huolto	Sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa

Versions



Tuotetiedot

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



ColorBlast Powercore gen4 RGB

Tuotetiedot

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

