



ColorBlast RGB Powercore gen4 – testreszabható külső LED fényvető, intelligens színes fénnnyel

ColorBlast RGB Powercore gen4

ColorBlast RGB Powercore gen4 nagy teljesítményű LED lámpatestek fehér ill. gazdag, telt, színes fényt sugároznak, valamint színváltoztatási effektek megjelenítésére is alkalmasak. Emelett egyszerűen felszerelhetőek. A ColorBlast Powercore gen4 számos tartozékot kínál, melyek lehetővé teszik a sugárzási szög testreszabását különböző megvilágításhoz, mint pl. térvilágítás, kiemelő világítás, sűrűfényes megvilágítás, falak megvilágítása. Az energiatakarékosságról és a költséghatékonyságról pedig a masszív alumíniumöntvény-házban elhelyezett Powercore technológia gondoskodik.

Előnyök

- Nagyobb fényerősséget és dinamikus színeket biztosít
- Rugalmas színbeállítás és egyenletes színek
- A tartozékok teljes választéka

ColorBlast RGB Powercore gen4

Szolgáltatások

- A Powercore® technológiának köszönhetően hálózati feszültségről működtethető
- 1750 lumenes fénykibocsátás (teljes RGB)
- Külön megvásárolható 20°-os, 40°-os, 60°-os, 80°-os és aszimmetrikus 10° x 40°-os másodlagos optika
- A tartókonzol lehetővé teszi az egyszerű pozicionálást és elforgatást
- A lapos és letisztult formája kiküszöböli a víz összegyűjtését

Alkalmazás

- Épülethomlokzatok
- Műemlékek és szobrok
- Parkok és kertek
- Hidak és szerkezetek

termékjellemzők

Típus	BCP480
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	50 W
Sugárzási szög	10°, 20°, 40°, 60°, 80°, 10° x 40°
Fényáram	1750 lm
A lámpatest hatásfoka	35 lm/W
Fényáram-megmaradás	100 000 óra
– L70B10	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Meghajtó	Beépített (saját előtétetes LED-modul)

Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es lámpatestekhez
Hálózati feszültség	100–277 V (AC) / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Bármely Philips (Light System Manager, iPlayer 3, Colordial Pro) vagy más szabványos DMX vezérlővel használható
Anyag	Ház: porszórót öntött alumínium Optikai bura: hőkezelt üveg
Szín	Szürke, fekete, fehér Egyéb RAL-színek igény szerint
Csatlakozás	Kábel a lámpatestben
Karbantartás	Nincs szükség belső tisztításra

Versions



ColorBlast RGB Powercore gen4

Termék részletei

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

