



ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon – Maksimal fargestyring

ColorBlast Powercore gen4 RGB

ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon er neste generasjons flomlys for innendørs og utendørs bruk. ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon er spesielt godt egnet for veggvasking, streifbelysning og spotbelysning. Den er en kraftig armatur som gir alle fordelene med helt mettede farger i tillegg til hvitt lys av høy kvalitet. Den gir også en rekke spredningsvinkler som kan konfigureres i felten, og den kan tilpasses med en rekke tilbehør som gir enda flere konfigurasjonsmuligheter.

Fordeler

- Kraftigere lumeneffekt gir en armatur med dynamiske farger
- Fleksibel fargekonfigurasjon og lyskonsekvens
- Komplett sett med tilbehør

Funksjoner

- Powercore®-teknologi som bruker strøm direkte fra nettspenning
- Lyseffekt på 1750 lumen, full RGB
- Spredningslinser på 20°, 40°, 60°, 80° og asymmetrisk 10° x 40° (tilbehør)
- En slitesterk monteringsbrakett gjør at det er enkelt å posisjonere og rotere armaturen
- Ren design med flat front som hindrer oppsamling av vann

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Søknad

- Bygningsfasader
- Monumenter og skulpturer
- Parker og hager
- Broer og konstruksjoner

spesifikasjoner

Type	BCP480
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt	50 W
Spredningsvinkel	10°, 20°, 40°, 60°, 10° x 40° eller 80° x 90°
Lysytelse	1750 lm
Armaturvirkningsgrad	35 lm/W
Vedlikehold av lumeneffekt – L70B10	100 000 timer
Driftstemperatur	-40 til +50 °C
Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)

Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore
Nettspenning	100-277 V AC / 50-60 Hz
Dimming	DMX og Ethernet-kontroll via Data Enabler Pro
Materialer	Innfatning: formstøpt aluminium Optisk deksel: herdet glass
Farge	Grå, svart, hvit Andre RAL-farger på forespørsel
Tilkobling	Kabel medfølger
Vedlikehold	Krever ingen innvendig rengjøring

Versions



Produkt detaljer

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



ColorBlast Powercore gen4 RGB

Produkt detaljer

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

