



ColorBlast RGB Powercore gen4 - konfigurowalny naświetlacz zewnątrzny LED z inteligentnym sterowaniem barwą światła

ColorBlast RGB Powercore gen4

ColorBlast RGB Powercore gen4 oferuje zarówno światło białe jak i kolorowe, zarówno statyczne jak i dynamiczne. Dodatkowo łatwy montaż, szeroką gamę akcesoriów optycznych dla różnych aplikacji oraz energooszczędność. Wszystko to w obudowie z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego odpornego na warunki zewnętrzne.

Korzyści

- Większy strumień świetlny opraw emitujących dynamiczne światło kolorowe
- Różnorodność i spójność barw
- Kompletny zestaw akcesoriów

ColorBlast RGB Powercore gen4

Cechy

- Opcjonalne soczewki rozpraszające o kątach rozsyłu 20°, 40°, 60°, 80° oraz soczewka asymetryczna o kątach rozsyłu 10° x 40°
- Dostępne 3 kolory obudów: biała, czarna i szara
- Dostępna szeroka gama akcesoriów antyolśnieniowych

Zastosowanie

- Fasady budynków
- Pomniki i rzeźby
- Parki i ogrody
- Mosty i budowle

Specyfikacje

Typ	BCP480
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	50 W
Kąt rozsyłu światła	10, 20, 40, 60, 10 x 40 lub 80 x 90°
Strumień świetlny	1750 lm
Skuteczność świetlna	35 lm/W
oprawy	
Trwałość L70B10	100 000 godzin
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50°C
Układ zasilający	Wbudowany (moduł LED z własnym układem zasilającym)
Zasilacz/sterownik	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i sterownik do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore

Napięcie sieciowe	100–277 V AC/50–60 Hz
Ściemnianie	Regulacja sterownikiem Data Enabler Pro przy użyciu protokołów DMX i Ethernet
Material	Korpus: odlew aluminiowy Klosz: szkło hartowane
Kolor	Szary, czarny, biały Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Połączenie	Kabel w komplecie
Konserwacja	Nie jest wymagane czyszczenie od środka

Wersje



ColorBlast RGB Powercore gen4

Więcej o produkcie

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

