



ColorBlast RGB Powercore gen4 – luminária LED dinâmica (RGB) com alta saída de luz para uso externo tipo floodlight

ColorBlast RGB Powercore gen4

ColorBlast RGB Powercore gen4 é a próxima geração de projetores LED. Indicado especialmente para wall washing, grazing e spot lighting, é uma solução de alto desempenho que oferece os benefícios de cores totalmente saturadas e luz branca de qualidade. Também oferece uma grande variedade de ângulos de fecho.

Benefícios

- Maior saída de luz em uma luminária LED RGB dinâmica
- Melhor consistência de cor
- Opções de acessórios

Características

- Tecnologia Powercore - opera em tensão de rede
- Fluxo luminoso de 1.750 lúmens (RGB)
- Lentes de dispersão opcionais de 20°, 40°, 60°, 80° e assimétricas 10° x 40°
- Suporte de montagem reforçado permite melhor focalização
- Design simples e funcional

ColorBlast RGB Powercore gen4

Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB arquitetural tipo "floodlighting" para fachadas, monumentos, pontes.

Versions



Detalhes do produto

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view



ColorBlast RGB Powercore gen4

