



ColorBlast RGB Powercore gen4 - máximo controlo da cor

ColorBlast RGB Powercore gen4

O ColorBlast RGB Powercore gen4 é a próxima geração de iluminação interior e exterior com projetores. Especialmente adequado para iluminação de varrimento de paredes, rasante e focal, o ColorBlast RGB Powercore gen4 é um equipamento de alto desempenho que oferece as vantagens de cores totalmente saturadas e de luz branca de elevada qualidade. Além disso, proporciona diversos ângulos de feixe configuráveis no terreno, bem como flexibilidade de personalização com uma gama completa de acessórios que podem ser utilizados em configurações ilimitadas.

Benefícios

- Fluxo luminoso mais elevado para um equipamento de cor dinâmica
- Flexibilidade e consistência de cores
- Conjunto completo de acessórios

Características

- Tecnologia Powercore® para receber diretamente tensão de linha
- Fluxo luminoso de 1750 lúmens, RGB total
- Lentes de difusão opcionais de 20°, 40°, 60°, 80° e assimétricas de 10° x 40°
- Um suporte de montagem resistente permite o posicionamento simples e a rotação do equipamento
- Design simples da frente plana para evitar a acumulação de água

ColorBlast RGB Powercore gen4

Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Monumentos e esculturas
- Parques e jardins
- Pontes e estruturas

Especificações

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo | BCP480 |
| Fonte de luz | Módulo LED integrado |
| Potência | 50 W |
| Ângulo do feixe | 10, 20, 40, 60, 10 x 40 ou 80 x 90° |
| Fluxo luminoso | 1750 lm |
| Eficiência da luminária | 35 lm/W |
| Manutenção luminária – L70B10 | 100.000 horas |
| Intervalo da temperatura de funcionamento | de -40 a +50 °C |
| Controlador | Incorporado (módulo LED com balastro) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fonte de alimentação/dados | Data Enabler Pro; dados e fonte de alimentação integrados para equipamentos de iluminação inteligente através do Powercore |
| Tensão de rede | 100-277 V CA/50-60 Hz |
| Opções | Controlo DMX e Ethernet através do Data Enabler Pro |
| Material | Compartimento: alumínio fundido em molde Tampa ótica: vidro temperado |
| Cor | Cinzentos, preto, branco Estão disponíveis outras cores RAL a pedido |
| Ligação | Cabo incluído |
| Manutenção | Não é necessária limpeza interior |

Versions



Detalhes do produto

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA four channel LED fixture front view



ColorBlast RGB Powercore gen4

Detalhes do produto

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

