



ColorBlast RGB Powercore gen4 – control eficient al culorii

ColorBlast RGB Powercore gen4

ColorBlast RGB Powercore gen4 este următoarea generație de soluții de iluminat al suprafețelor, atât pentru interior cât și exterior. Ideal adaptată pentru cortine luminoase, iluminat razant și iluminat cu proiectoare, ColorBlast RGB Powercore gen4 este o instalație de mare performanță, care furnizează beneficiul unor culori cu saturație maximă, plus un alb de înaltă calitate. Oferă și o gamă de unghiuri de distribuție luminoasă, ce se pot configura în funcție de amplasament, precum și flexibilitatea personalizării cu o paletă completă de accesorii, care se pot utiliza în nenumărate configurații.

Beneficii

- Flux luminos mai mare, pentru o instalație cu culori dinamice
- Flexibilitate și uniformitate a culorii
- Set complet de accesorii

Caracteristici

- Cu tehnologia Powercore®, pentru a putea accepta direct tensiunea de rețea
- Flux luminos de 1.750 lumeni, variație completă RGB
- Lentile opționale pentru disiparea luminii de 20°, 40°, 60°, 80° și 10° x 40° asimetric
- Suport de montaj solid, care permite o poziționare ușoară și rotația instalației
- Design curat, cu față plată, pentru a elimina acumulările de apă

ColorBlast RGB Powercore gen4

Cerere

- Fațade de clădiri
- Monumente și sculpturi
- Parcuri și grădini
- Poduri și structuri

Specificații

Tipul	BCP480
Sursă de lumină	Modul LED integral
Puterea	50 W
Unghi de distribuție luminoasă	10, 20, 40, 60, 10 x 40 sau 80 x 90°
Fluxul luminos	1750 lm
Randamentul luminos	35 lm/W
Mentținere flux luminos - L70B10	100.000 de ore
Intervalul temperaturii de funcționare	între -40 și +50 °C
Balast	Încorporat (modul LED cu balast propriu)

Sursă de alimentare electrică/date	Data enabler Pro; alimentare electrică și date integrate, pentru instalații de iluminat inteligente cu LED-uri utilizând Powercore
Tensiune rețea	100-277 V c.a/50-60 Hz
Reglare a intensității luminoase	Control DMX și Ethernet prin Data Enabler Pro
Materialul	Carcasa: aluminiu turnat sub presiune Capac optic: sticlă câlită
Culoarea	Gri, negru, alb Alte culori RAL sunt disponibile la cerere
Conectare	Cablu inclus
Întreținerea	Nu este necesară curățarea în interior

Versions



Detalii produs

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA four channel LED fixture front view



ColorBlast RGB Powercore gen4

Detalii produs

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

