



ColorBlast RGB Powercore gen4 - Prispôsobiteľný LED svetlomet do exteriéru, s inteligentným farebným osvetlením

ColorBlast RGB Powercore gen4

ColorBlast RGB Powercore gen4 je nová, už štvrtá generácia exteriérových svetlometov. Toto vysokovýkonné svietidlo sa ideálne hodí na plošné, priestorové alebo bodové osvetlenie, poskytuje výhody plne sýtych farieb, ako aj bieleho svetla vysokej kvality. Ponúka rôzne uhly vyžarovania nastaviteľné priamo na mieste ako aj flexibilitu prispôsobenia vďaka kompletnej škále príslušenstva, ktoré sa dá použiť v nekonečnom množstve konfigurácií.

Výhody

- Vyšší svetelný tok svietidla s dynamickými farbami
- Flexibilita a konzistencia farieb
- Kompletná súprava príslušenstva

ColorBlast RGB Powercore gen4

Vlastnosti

- Technológia Powercore® pre priame napájanie zo siete
- Svetelný tok 1.750 lúmenov, plné spektrum RGB
- Voliteľné šošovky rozptyľujúce svetlo: 20°, 40°, 60°, 80° a asymetrická optika 10° x 40°
- Robustná montážna konzola umožňuje jednoduché nastavenie polohy a otáčanie svetidla
- Čistý dizajn plochej prednej strany zabraňuje hromadeniu vody

Aplikácie

- Fasády budov
- Pamätihodnosti a sochy
- Parky a záhrady
- Mosty a konštrukcie

Špecifikácia

Typ	BCP480
Svetelný zdroj	Integrovaný modul LED
Výkon	50 W
Uhol vyžarovania	10, 20, 40, 60, 10 x 40 alebo 80 x 90°
Svetelný tok	1 750 lm
Výkon svetidla	35 lm/W
Životnosť pri L70B10	100 000 hodín
Rozsah prevádzkovej teploty	–40 až +50 °C
Napájač	Zabudovaný (modul LED s vlastným predradníkom)
Silový/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný napájací/dátový zdroj pre inteligentné systémy diódového osvetlenia používajúce technológiu Powercore

Napájacie napätie	100 – 277 V, striedavý prúd, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Ovládanie DMX a Ethernet prostredníctvom dátovej jednotky Data Enabler Pro
Materiál	Teleso: tlakový odliatok hliníka Optický kryt: tvrdené sklo
Farba	Sivá, čierna, biela Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na požiadanie
Zapojenie	Vrátane kábla
Údržba	Nie je potrebné žiadne vnútorné čistenie

Versions



ColorBlast RGB Powercore gen4

Podrobnosti o produkte

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

