



ColorBlast RGB Powercore gen4 - maksimum renk kontrolü

ColorBlast Powercore gen4 RGB

ColorBlast RGB Powercore gen4, iç mekan ve dış mekan projektör aydınlatmasında gelecek nesli temsil etmektedir. Duvar aydınlatması, sıyrılmalı aydınlatma ve spot aydınlatma açısından ideal olan ColorBlast RGB Powercore gen4, tam doygun renklerle birlikte yüksek kalitede beyazın avantajlarını sunan yüksek performanslı bir armatürdür. Bu ürün ayrıca alanda yapılandırılabilen ışın açısı yelpazesinin yanı sıra, sonsuz yapılandırmada kullanılabilen eksiksiz aksesuar ürün grubuyla birlikte özelleştirme esnekliği sağlamaktadır.

Faydaları

- Dinamik renkte bir armatür için daha yüksek lümen çıkışı
- Renk esnekliği ve tutarlılığı
- Eksiksiz aksesuar seti

Özellikler

- Şebeke gerilimini doğrudan kabul eden Powercore® teknolojisi
- 1750 lümenlik ışık çıkışı, tam RGB
- 20°, 40°, 60°, 80° isteğe bağlı dağınık lensler ve 10° x 40° asimetrik lens
- Dayanıklı montaj desteği, basit konumlandırmaya ve armatür dönüşüne olanak tanır
- Su birikmesini önleyen sade ön yüzey tasarımı

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Uygulama

- Bina cepheleri
- Anıtlar ve heykeller
- Parklar ve bahçeler
- Köprüler ve yapılar

Şartlar

Tip	BCP480
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	50 W
Işın açısı	10, 20, 40, 60, 10 x 40 veya 80 x 90°
Işık akışı	1750 lm
Aydınlatma armatürü verimi	35 lm/W
Lümen çıkışının sürekliliği - L70B10	100.000 saatlik
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü)

Güç/Veri Beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED'li aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği
Şebeke voltajı	100-277 V AC / 50-60 Hz
Karartma	Data Enabler Pro ile DMX ve Ethernet kontrolü
Malzeme	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum Optik kapak: temperlenmiş cam
Renk	Gri, siyah, beyaz İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri
Bağlantı	Kablo dahildir
Bakım	İçinin temizlenmesi gerekmez

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture back view



Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture front view



ColorBlast Powercore gen4 RGB

ÜRÜN BİLGİLERİ

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view

