



ColorBlast RGB Powercore gen4 – Bộ đèn pha LED ngoài trời có thể tùy chỉnh với ánh sáng màu thông minh

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Bộ đèn LED hiệu suất cao ColorBlast Powercore gen4 kết hợp màu trắng và màu sắc rực rỡ bảo hòa cùng các hiệu ứng đổi màu với việc lắp đặt đơn giản. ColorBlast Powercore gen4 cung cấp nhiều phụ kiện cho phép tùy chỉnh góc chùm sáng cho chiếu xa, chiếu sáng điểm, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu hắt góc hẹp, cùng với hiệu suất và hiệu quả chi phí của công nghệ Powercore, lắp đặt trong vỏ nhôm chắc chắn.

Lợi ích

- Cường độ phát sáng cao hơn đối với đèn màu động
- Màu sắc linh hoạt và đồng nhất
- Bộ phụ kiện đầy đủ

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Tính năng

- Mở rộng khả năng tùy chỉnh với hàng loạt tùy chọn phụ kiện mới. Ngoài thấu kính 10° nguyên bản, năm thấu kính khuếch tán khác có thể tùy chỉnh bộ đèn để tạo ra các góc chùm sáng 20°, 40°, 60°, 80° và 10° x 40° (bất đối xứng). Ba tùy chọn màu vỏ đèn (đen, xám và trắng) cùng với tùy chọn thêm hoặc kết hợp chóa tán quang, khung bảo vệ, chụp đèn chống chói toàn bộ và chụp đèn chống chói bán phần mang lại nhiều tính năng thẩm mỹ mới cho các nhà thiết kế và kiến trúc sư.
- Cải thiện độ đồng nhất màu sắc giữa tất cả các bộ đèn LED trong một dòng sản phẩm với công nghệ Chromasync. Trong quá trình sản xuất, một thiết bị đo ánh sáng đã hiệu chuẩn tạo ra một thuật toán để xác định dải màu chung cho toàn bộ dòng bộ đèn LED. Khi Chromasync được kích hoạt, bạn có thể đạt được sự đồng nhất màu sắc giữa các bộ đèn mà không cần điều chỉnh thủ công các điểm màu trên từng bộ đèn.
- Trang bị hệ thống quang học tiên tiến được thiết kế lại để cải thiện chất lượng ánh sáng từ mỗi đèn LED, tăng cường độ đồng nhất màu sắc và khả năng trộn màu của mỗi bộ đèn ColorBlast Powercore gen4.
- Nâng cao độ bền với thấu kính phẳng mới, ngăn nước ngấm vào bộ đèn, giúp bảo vệ các đèn LED và bảo đảm an toàn trong suốt tuổi thọ của bộ đèn.
- Tích hợp công nghệ Powercore độc quyền giúp điều khiển đầu ra nguồn điện tới bộ đèn trực tiếp từ điện áp đường dây một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác. Bộ điều khiển Data Enabler Pro cho dòng sản phẩm Color Kinetics kết hợp điện áp đường dây với dữ liệu điều khiển rời cung cấp cho thiết bị qua một cáp tiêu chuẩn duy nhất, giúp đơn giản hóa đáng kể việc lắp đặt và hạ thấp tổng chi phí hệ thống.

Ứng dụng

- Bề mặt ngoài tòa nhà
- Tượng đài và tác phẩm điêu khắc
- Công viên và vườn hoa
- Cầu và công trình kiến trúc

Phiên bản



ColorBlast Powercore gen4 RGB

Chi tiết sản phẩm

ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view

