



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4: luminaria personalizable de proyección LED para exteriores con luz de color inteligente

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Las luminarias LED de alto rendimiento ColorBlast IntelliHue Powercore combinan efectos de color blanco saturado y vivo y efectos de cambio de color con una instalación más sencilla. ColorBlast IntelliHue Powercore ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalizaciones, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido.

Beneficios

- Mejor reproducción de color para iluminación de fachadas
- Flexibilidad y consistencia de color
- Conjunto de accesorios completo

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Características

- Mayores opciones de personalización con una amplia variedad de accesorios nuevos. Además de la lente nativa de 10°, se pueden utilizar cinco lentes difusoras diferentes para personalizar las luminarias y producir ángulos de haz de 20°, 40°, 60°, 80°, y 10° x 40° (asimétrico). Las tres opciones de color para la carcasa (negro, gris y blanco), más la opción de añadir o combinar una rejilla, protector, un filtro antideslumbramiento total y un filtro antideslumbramiento parcial, crean nuevas posibilidades estéticas para los diseñadores y arquitectos.
- Mejora la consistencia de color entre todas los sistemas LED dentro de una misma familia con la tecnología Chromasync. Durante el proceso de fabricación, se utiliza un dispositivo de medición de luz calibrado para crear un algoritmo que define una gama de colores común para toda una familia de sistemas LED. Con Chromasync, se logra la consistencia de color entre sistemas sin tener que ajustar en forma manual los puntos de color en cada sistema.
- Proporciona valores R9 que pueden llegar a 81. La luz roja saturada otorga a los objetos y superficies un color vivo y vibrante que resulta ideal para los espacios donde el ambiente es importante.
- Presenta un sistema óptico rediseñado e innovador que mejora la calidad de la luz que emite cada LED y aumenta la uniformidad del color y las capacidades de combinación de color de cada luminaria ColorBlast IntelliHue Powercore gen4.
- Aumenta la durabilidad con la nueva lente plana que evita que se acumule agua en el sistema y mantiene a los LED protegidos y seguros durante el transcurso de la vida útil de la luminaria.

Aplicaciones

- Fachadas de edificios
- Monumentos y esculturas
- Parques y jardines
- Puentes y estructuras

Versions



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Detalles del producto



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

