



IntelliHue Powercore gen4 - Laadukasta säädettävää valkoista valoa

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Powercore gen4 yhdistää tarkan värinhallinnan sekä laadukkaan ja säädettävän valkoisen valon ulkovalaisimeen, jota voi käyttää julkisivu- ja kohdevalaistukseen. Valaisimen etuosan täysin litteä linssi luo minimalistisen, selkeän vaikutelman ja estää veden tai roskien kertymisen valaisimeen, joten valo pysyy kirkkaana. Saatavana on runsas valikoima lisävarusteita, joihin kuuluu esimerkiksi täysikorkuinen häikäisysoja, puolihäikäisysoja, häikäisysoja ja kivisuojaus sekä valonhajottimet, joilla valokeilan leveyttä voi muuttaa 10° jopa 80°.

Hyödyt

- Parempi värintoisto julkisivuvalaistuksessa
- Monipuolinen ja tasainen väri
- Kattava valikoima lisävarusteita

Ominaisuudet

- Voidaan kytkeä suoraan verkkojännitteeseen
- Valinnaiset levitinlinssit: 20°, 40°, 60°, 80° ja 10° x 40° epäsymmetrinen
- Laadukas säädettävä valkoinen ja värillinen valo samassa valaisimessa mahdollistaa minkä tahansa värilämpötilan (2 000–10 000 K) sävyttämisen mustan kappaleen säteilykäyrän ylä- ja alapuolella
- Valovirta 1 700 lm värilämpötila alueella 2 700–4 000 K
- Erinomainen värin tasaisuus ja tarkkuus OptiBin- ja Chromasync-tekniikoiden ansiosta

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Monumentit ja patsaat
- Puistot ja puutarhat
- Sillat ja rakenteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP483
Valonlähde	Integroitu LED-moduuli
Teho	50 W
Valaisimen tehokkuus	34 lm/W
Vastaava väriämpötila	2 700–4 000 K
Valovirran pysyvyys – L70B10	100 000 h
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu (oma liitäntälaite LED-moduulissa)

Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data ja virta älykkäisiin LED-valaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa
Jännite	100–277 V AC / 50–60 Hz
Himmennys	DMX- ja Ethernet-hallinta Data Enabler Pro:lla
Väri	Harmaa, musta, valkoinen Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Liitäntä	Kaapeli mukana
Huolto	Sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa

Versions



Přisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483



Pinta-asennettava ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483 LED -valaisin



Pinta-asennettava ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483 LED -valaisin

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Tuotetiedot



Rungon väri vaihtoehdot



Edestä

Takaa



Sivusta



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

