



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 – testreszabható kültéri LED-es fényvető lámpatest, intelligens színes fény

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

A ColorBlast IntelliHue Powercore nagy teljesítményű LED-es lámpatestek egyszerűen felszerelhetők, és a fehér fény, valamint a gazdag, telt színek sugárzása és a színváltoztatási effektek használata mellett egyszerű szerelhetőséget is biztosítanak. A ColorBlast IntelliHue Powercore számos tartozékot kínál, melyek lehetővé teszik a sugárzási szög testreszabását fényárvilágításhoz, spotvilágításhoz, falak megvilágításához és sűrűfényes világításhoz; az energiatakarékosságról és a költséghatékonyságról pedig a masszív alumíniumöntvény házban elhelyezett Powercore technológia gondoskodik. További információk: [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorBlast-Powercore-gen4/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorBlast-Powercore-gen4/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorBlast-Powercore-gen4/).

Előnyök

- Jobb színvisszaadás a homlokatvilágításoknál
- Rugalmas színbeállítás és színkonzisztencia
- A tartozékok teljes választéka

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Szolgáltatások

- Testreszabási lehetőségek kibővítése új Philips tartozékok széles választékával. A natív 10°-os lencsén felül öt különböző szórólencse áll rendelkezésre a lámpatest testreszabásához, melyekkel 20°-os, 40°-os, 60°-os, 80°-os, valamint 10° x 40° (aszimmetrikus) sugárzási szög hozható létre. A lámpatest három színben (fekete, szürke és fehér) rendelhető, és ehhez választható káprázásgátló rács, kavics elleni védőrács, teljes káprázáskorlátozó és feles káprázáskorlátozó is – mindez a tervezők és építészek számára új lehetőségeket jelent.
- A LED-lámpatestek egy-egy termékcsaládjában a Chromasync technológia javítja a színek konzisztenciát. A gyártási folyamat során egy kalibrált fénymérő eszköz egy algoritmus segítségével meghatározza a LED-lámpatestek egész családjának közös színskáláját. A Chromasync funkció bekapcsolásával összehangolható a lámpatestek színe anélkül, hogy manuálisan kellene beállítani az egyes lámpatestek színpontjait.
- R9 értéke a 81-et is elérheti. A telített piros fény élénk, telt színt ad a tárgyknak és a felületeknek, ami ideális ott, ahol a hangulatteremtés fontos szempont.
- Innovatív, újratervezett optikai rendszere javítja a LED-ek fényminőségét, és javítja a ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 világítótestek egységes színét és fénykeverési képességeit.
- Megnövelt élettartamot garantál az új sík előlap, mivel megakadályozza a víz felgyülemelését a lámpatesten. Így a LED-ek védelme biztosított a lámpatest egész élettartama.

Alkalmazás

- Épülethomlokzatok
- Műemlékek és szobrok
- Parkok és kertek
- Hidak és szerkezetek

termékjellemzők

Típus	BCP483
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	50 W
Sugárzási szög	10, 20, 40, 60, 80, 10 x 40
Fényáram	1200 - 1500 lm
A lámpatest hatásfoka	34 lm/W
Színhőmérséklet	2700 – 4000 K
Színvisszaadási index	80
Fényáram-megmaradás – L70B10	100 000 óra
Működési hőmérséklet- tartomány	–40 °C és +50 °C között

Meghajtó	Beépített (saját előtéttes LED-modul)
Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens lámpatestekhez
Hálózati feszültség	100–277 V (AC) / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DMX- és Ethernet-alapú vezérlés a Data Enabler Pro megoldással
Anyag	Ház: porszort öntött alumínium Optikai bura: hőkezelt üveg
Szín	Szürke, fekete, fehér Egyéb RAL-színek igény szerint
Csatlakozás	Kábel a lámpatestben
Karbantartás	Nincs szükség belső tisztításra

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Versions

Přisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483



Termék részletei

Különböző színű lámpatestház



Szemből



Hátulról



Oldalról



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Termék részletei



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

