



Blast IntelliHue Powercore 4. generasjon – justerbart høykvalitets hvitt lys

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Blast IntelliHue Powercore 4. generasjon kombinerer presis fargestyring med justerbart hvitt lys i ét utendørs armatur for wall washing og spotbelysning. IntelliHue®-teknologi gir høy fargegjengivelse ved en rekke fargetemperaturer og gjør det også mulig å få til pastellfarger og tone standard hvite fargetemperaturer. Armaturen har en helt flat frontlinse som gir et minimalistisk og rent uttrykk og forhindrer at hverken vann eller skitt samler seg og at lyset blir avbrutt. Det finnes et komplett sett med tilbehør som kan brukes i kombinasjon eller alene, inkludert blenderbeskyttelse i full og halv høyde, ventilasjonsåpning, beskyttelse mot steinsprang og diffusere som kan endre lyskjeglen fra 10° til opptil 80°.

Fordeler

- Bedre fargegjengivelse for fasadebelysning
- Fleksibel fargekonfigurasjon og lyskonsekvens
- Komplet sett med tilbehør

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Funksjoner

- Powercore®-teknologi som bruker strøm direkte fra nettspenning
- Spredningslinser på 20°, 40°, 60°, 80° og asymmetrisk 10° x 40° (tilbehør)
- Innstillbart hvitt og farget lys av høy kvalitet i samme armatur gjør det mulig å tone alle fargetemperaturer mellom 2000 og 10 000 K over og under svart legeme
- Lyseffekt på 1700 lumen ved CRI på > 80 innenfor et område på 2700–4000 K
- Enestående fargekonsekvens og nøyaktighet med OptiBin- og Chromasync-teknologier

Søknad

- Bygningsfasader
- Monumenter og skulpturer
- Parker og hager
- Broer og konstruksjoner

spesifikasjoner

Type	BCP483
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt	50 W
Spredningsvinkel	10°, 20°, 40°, 60°, 10° x 40° eller 80° x 90°
Lysytelse	1700 lm
Armaturvirkningsgrad	34 lm/W
Fargetemperatur	2700–4000 K
Fargegjengivelse	80
Vedlikehold av lumeneffekt – L70B10	100 000 timer
Driftstemperatur	-40 til +50 °C

Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore
Nettspenning	100–277 V AC / 50–60 Hz
Dimming	DMX og Ethernet-kontroll via Data Enabler Pro
Materialer	Innfatning: formstøpt aluminium Optisk deksel: herdet glass
Farge	Grå, svart, hvit Andre RAL-farger på forespørsel
Tilkobling	Kabel medfølger
Vedlikehold	Krever ingen innvendig rengjøring

Versions



Přisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Versions



Produkt detaljer



Armaturhus kan fås i

Sett forfra



Sett bakfra

Sett fra siden



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

