



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 — konfigurowalny naświetlacz zewnątrzny LED z inteligentnym sterowaniem barwą światła

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

ColorBlast IntelliHue Powercore — oferuje zarówno światło białe jak i kolorowe, zarówno statyczne jak i dynamiczne. Dodatkowo łatwy montaż, szeroką gamę akcesoriów optycznych dla różnych aplikacji oraz energooszczędność. Wszystko to w wysokiej jakości obudowie wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu aluminium odpornego na warunki zewnętrzne.

Korzyści

- Lepsze oddawanie barw w oświetleniu iluminacyjnym
- Różnorodność i spójność barwy światła
- Kompletny zestaw akcesoriów

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Cechy

- Możliwość zmiany układów optycznych (soczewki rozpraszające 20, 40, 60, 80 oraz 10x40 stopni) otwiera przed projektantami i architektami nowe możliwości.
- Obudowa dostępna w trzech kolorach: czarnym, szarym i białym.
- Szeroka gama akcesoriów antyolśnieniowych

Zastosowanie

- Fasady budynków
- Pomniki i rzeźby
- Parki i ogrody
- Mosty i budowle

Specyfikacje

Typ	BCP483
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	50 W
Kąt rozsyłu światła	10, 20, 40, 60, 10 x 40 lub 80 x 90°
Strumień świetlny	1700 lm
Skuteczność świetlna	34 lm/W
oprawy	
Skorelowana temperatura barwowa	2700–4000 K
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość L70B10	100 000 godzin
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50°C

Układ zasilający	Wbudowany (moduł LED z własnym układem zasilającym)
Zasilacz/sterownik	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i sterownik do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore
Napięcie sieciowe	100–277 V AC/50–60 Hz
Ściemnianie	Regulacja sterownikiem Data Enabler Pro przy użyciu protokołów DMX i Ethernet
Materiał	Korpus: odlew aluminiowy Klosz: szkło hartowane
Kolor	Szary, czarny, biały Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Połączenie	Kabel w komplecie
Konserwacja	Nie jest wymagane czyszczenie od środka

Wersje

Prisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Wersje



Więcej o produkcie



Dostępne kolory malowania
oprawy



Widok od frontu



Widok z tyłu



Widok z boku



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

