



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 – luminária LED dinâmica (RGB) com alta saída de luz para uso externo tipo floodlight

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

As soluções LED de alto desempenho ColorBlast IntelliHue Powercore combinam efeitos de branco e cores saturadas, além de mudanças de cores, com uma instalação simplificada. A ColorBlast IntelliHue Powercore oferece uma grande variedade de acessórios que possibilitam ângulos de fecho personalizáveis para floodlighting, spotlighting, wall washing e grazing, além da eficiência e da economia aliada à tecnologia Powercore.

Benefícios

- Maior fidelidade na reprodução das cores
- Flexibilidade e consistência da cor
- Conjunto completo de acessórios

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Características

- Amplia a personalização com uma grande variedade de opções Philips. Além da lente nativa de 10°, cinco lentes difusoras diferentes podem personalizar a instalação para produzir ângulos de fecho de 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40° (assimétricos)
- Disponível em três cores (preto, cinza e branco) – mais a opção de adicionar ou combinar louver, acessórios anti-vandalismo e anti-ofuscamento – criam novas possibilidades estéticas para designers e arquitetos.
- Aumenta a consistência da cor graças à tecnologia Chromasync. Durante o processo de fabricação, um dispositivo de medição da luz calibrado cria um algoritmo para definir uma gama de cores comum numa mesma instalação. Quando a Chromasync está ativada, a consistência da cor entre as instalações é obtida sem a necessidade de realizar nenhum ajuste manual
- Apresenta valores R9 que podem chegar a 81. A luz em vermelho saturado dá a objetos e superfícies uma cor vibrante e rica
- Conta com um sistema ótico inovador, que aumenta a qualidade da luz em cada LED, ampliando a uniformidade da cor e a capacidade de mistura da cor de cada luminária ColorBlast IntelliHue Powercore gen4.
- Aumenta a durabilidade com uma nova lente que impede o acúmulo de água dentro da luminária, mantendo os LEDs protegidos e seguros ao longo da vida útil.

Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB arquitetural tipo "floodlighting" para fachadas, monumentos, pontes.

Versions

Přisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Detalhes do produto



OPDP_BCP480i_0013-Detail
photo

OPDP_BCP480i_0015-Detail
photo



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

