



Blast IntelliHue Powercore gen4 - yüksek kaliteli ayarlanabilir beyaz ışık

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Blast IntelliHue Powercore gen4, duvar aydınlatması ve spot aydınlatma uygulamalarında hassas renk kontrolünü yüksek kaliteli ayarlanabilir beyaz ışıkla aynı dış mekan armatüründe birleştirir. IntelliHue® teknolojisi çok geniş bir renk sıcaklığı aralığında yüksek renksel geriverim sağlar ve ayrıca pastel tonlar oluşturmaya ve standart beyaz renk derecelerinde tonlama yapmanıza olanak tanır. Armatürün tamamen düz olan ön lensi minimalist ve sade bir tasarımı yansıtırken, su veya kir birikmesini önleyerek ışığın asla kesintiye uğramamasını sağlar. Tek başlarına veya birlikte kullanılacak eksiksiz aksesuar setinde tam yükseklikte bir parlama levhası, yarım parlama levhası, örtücü, taş muhafazası ve ışını 10° ile 80° değiştirebilecek difüzerler bulunmaktadır.

Faydaları

- Cephe aydınlatması için yüksek renksel geriverim
- Renk esnekliği ve tutarlılığı
- Eksiksiz aksesuar seti

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Özellikler

- Şebeke gerilimini doğrudan kabul eden Powercore® teknolojisi
- 20°, 40°, 60°, 80° isteğe bağlı dağınık lensler ve 10° x 40° asimetrik lens
- Yüksek kalitede ayarlanabilir beyaz ve renkli ışık aynı armatürde, 2000 ve 10.000 K üstü renk sıcaklığında ve kara cisim eğrisinin altında tonlamaya olanak tanır
- CRI >80 için 2700-4000 K aralığında 1700 lümenlik ışık çıkışı
- OptiBin ve Chromasync teknolojileriyle üstün renk tutarlılığı ve netliği

Uygulama

- Bina cepheleri
- Anıtlar ve heykeller
- Parklar ve bahçeler
- Köprüler ve yapılar

Şartlar

Tip	BCP483
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	50 W
Işın açısı	10, 20, 40, 60, 10 x 40 veya 80 x 90°
Işık akışı	1700 lm
Aydınlatma armatürü verimi	34 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700-4000 K
Renksel Geriverim	80
İndeksi	
Lümen çıkışının sürekliliği - L70B10	100.000 saatlik

Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü)
Güç/Veri Beslemesi	Veri işleyicisi Pro: Powercore kullanan akıllı LED'li aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği
Şebeke voltajı	100-277 V AC / 50-60 Hz
Kararlılık	Data Enabler Pro ile DMX ve Ethernet kontrolü
Malzeme	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum Optik kapak: temperlenmiş cam
Renk	Gri, siyah, beyaz İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri
Bağlantı	Kablo dahildir
Bakım	İçinin temizlenmesi gerekmez

Versions



ColorBlast IntelliHue gen4
Powercore BCP483 yüzeye montaj
LED armatürü



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BCP480i_0013-Detail
photo

OPDP_BCP480i_0015-Detail
photo



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

