



# ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 – Bộ đèn pha LED ngoại thất có thể tùy chỉnh với ánh sáng màu thông minh

## ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Bộ đèn LED hiệu suất cao ColorBlast IntelliHue Powercore kết hợp màu trắng và màu sắc rực rỡ hòa cùng các hiệu ứng đổi màu với việc lắp đặt đơn giản. ColorBlast IntelliHue Powercore cung cấp nhiều phụ kiện cho phép tùy chỉnh góc chùm sáng cho chiếu xa, chiếu sáng điểm, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu hắt góc hẹp, cùng với hiệu suất và hiệu quả chi phí của công nghệ Powercore, lắp đặt trong vỏ nhôm chắc chắn.

### Lợi ích

- Chỉ số hoàn màu cao cho chiếu sáng mặt tiền
- Màu sắc linh hoạt và đồng nhất
- Bộ phụ kiện đầy đủ

## ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

### Tính năng

- Mở rộng khả năng tùy chỉnh với hàng loạt tùy chọn phụ kiện mới. Ngoài thấu kính 10° nguyên bản, năm thấu kính khuếch tán khác có thể tùy chỉnh bộ đèn để tạo ra các góc chùm sáng 20°, 40°, 60°, 80° và 10° x 40° (bất đối xứng). Ba tùy chọn màu vỏ đèn (đen, xám và trắng) cùng với tùy chọn thêm hoặc kết hợp chóa tán quang, khung bảo vệ, chụp đèn chống chói toàn bộ và chụp đèn chống chói bán phần mang lại nhiều tính năng thẩm mỹ mới cho các nhà thiết kế và kiến trúc sư.
- Cải thiện độ đồng nhất màu sắc giữa tất cả các bộ đèn LED trong một dòng sản phẩm với công nghệ Chromasync. Trong quá trình sản xuất, một thiết bị đo ánh sáng đã hiệu chuẩn tạo ra một thuật toán xác định dải màu chung cho toàn bộ dòng bộ đèn LED. Khi Chromasync được kích hoạt, bạn có thể đạt được sự đồng nhất màu sắc giữa các thiết bị mà không cần điều chỉnh thủ công các điểm màu trên từng bộ đèn.
- Cung cấp giá trị R9 có thể lên đến 81. Ánh sáng đỏ bão hòa chiếu lên vật thể và bề mặt màu sắc rực rỡ và sống động, lý tưởng cho các không gian cần làm nổi bật môi trường xung quanh.
- Hỗ trợ hệ thống quang học tiên tiến được thiết kế lại để cải thiện chất lượng ánh sáng từ mỗi đèn LED, tăng cường độ đồng nhất màu sắc và khả năng trộn màu của mỗi bộ đèn ColorBlast IntelliHue Powercore gen4.
- Nâng cao độ bền với thấu kính phẳng mới, ngăn nước ngấm vào bộ đèn, giúp bảo vệ các bóng LED và bảo đảm an toàn trong suốt tuổi thọ của bộ đèn.

### Ứng dụng

- Mặt tiền các tòa nhà
- Tượng đài và tác phẩm điêu khắc
- Công viên và vườn hoa
- Cầu và công trình kiến trúc

### Phiên bản

Přisazené LED svítidlo ColorBlast  
IntelliHue gen4 Powercore  
BCP483



# ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

## Chi tiết sản phẩm



OPDP\_BCP480i\_0013-Detail  
photo

OPDP\_BCP480i\_0015-Detail  
photo



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture front  
view

