



# ColorBlast RGBW Powercore gen4 - cuatro canales para el máximo control del color

## ColorBlast RGBW/RGBW Powercore gen4

ColorBlast RGBW Powercore gen4 es la siguiente generación de alumbrado por proyección para interior y exterior. ColorBlast RGBW Powercore gen4 es una luminaria de alto rendimiento, perfecta para iluminación de bañado de paredes, luz rasante y puntual, que ofrece las ventajas de colores completamente saturados y ámbar que, cuando se combinan, amplían la gama de colores disponibles para incluir tonos más cálidos y naranja. ColorBlast RGBW Powercore gen4 ofrece también diversos ángulos de haz configurables sobre el terreno, así como flexibilidad para la personalización con una completa gama de accesorios que pueden utilizarse en innumerables configuraciones.

### Beneficios

- Mayor flujo luminoso para una luminaria de color dinámico
- Los colores disponibles incluyen tonos más cálidos y naranja
- Uniformidad y flexibilidad de color

# ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

## Características

- Tecnología Powercore® para aceptar directamente voltaje de línea
- Flujo luminoso de 1600 lúmenes, RGBA completo
- Lentes dispersoras opcionales de 20°, 40°, 60°, 80° y asimétricas de 10° x 40°
- Resistente brazo de montaje que permite colocar y girar fácilmente la luminaria
- Diseño limpio de frontal plano, para eliminar la acumulación de agua
- Conjunto completo de accesorios

## Aplicaciones

- Fachadas de edificios
- Monumentos y esculturas
- Parques y jardines
- Puentes y estructuras

## Versions



## Detalles del producto



Vista frontal



Vista posterior



Vista lateral



