



ColorBlast RGBW/ RGBW Powercore gen4 – négy csatorna a maximális színszabályozáshoz

ColorBlast RGBW/RGBW Powercore gen4

ColorBlast RGBW Powercore gen4 a beltéri és kültéri fényárvilágítási megoldások új generációja. Ideális választás a homlokzatvilágítási, hagyományos fényvető és súroló világítási alkalmazásokhoz, mivel egyszerre biztosítja a maximális telítettségű színeket, ill. a fehér vagy narancs színt, amelyek együttes használatával a színtartományba használható a narancssárga a melegebb színárnyalatokhoz vagy a fehér a pasztell színekhez. Ezenkívül többféle, a helyszínen választható sugárzási szöveget másodlagos optikával, valamint a tartozékok teljes választéka révén rugalmas konfigurálást is biztosít.

Előnyök

- Nagyobb fényerősséget és dinamikus színeket biztosít
- A színtartományban használható a narancssárga a melegebb színárnyalatokhoz ill. a fehér a pasztell színekhez
- Rugalmas színbeállítás és megbízható színek a lámpatestek között

ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Szolgáltatások

- A Powercore® technológiának köszönhetően hálózati feszültségről működtethető
- 1600 lumen fénykibocsátás RGBA esetén ill. 1800 lumen fénykibocsátás RGBW esetén
- Külön megvásárolható 20°-os, 40°-os, 60°-os, 80°-os és aszimmetrikus 10° x 40°-os másodlagos optika
- A tartókonzol lehetővé teszi az egyszerű pozicionálást és elforgatást
- A lapos és letisztult forma kiküszöböli a víz öszezgyűjtését
- A tartozékok teljes választéka

Alkalmazás

- Épülethomlokzatok
- Műemlékek és szobrok
- Parkok és kertek
- Hidak és szerkezetek

termékjellemzők

Típus	BCP484
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	50 W
Sugárzási szög	10°, 20°, 40°, 60°, 80° vagy 10° x 40°
Fényáram	RGBW: 1800 lm RGBA: 1600 lm
A lámpatest hatásfoka	32 lm/W
Színhőmérséklet	2700–4000 K
Fényáram-megmaradás	100 000 óra
– L70B10	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Meghajtó	Beépített (saját előtéttes LED-modul)

Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es lámpatestekhez
Hálózati feszültség	100–277 V (AC) / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DMX- és Ethernet-alapú vezérlés a Data Enabler Pro-val ill. Philips vezérlőkkel kombinálva (Light Sytem Manager, iPlayer 3, ColorDial Pro)
Anyag	Ház: porszóró öntött alumínium Optikai bura: hőkezelt üveg
Szín	Szürke, fekete, fehér Egyéb RAL-színek igény szerint
Csatlakozás	Kábel a lámpatestben
Karbantartás	Nincs szükség belső tisztításra

Versions



ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Termék részletei

Különböző lámpatestház színek



Szemből



Hátulról



Oldalról

