



# ColorBlast RGBW Powercore 4. generasjon – Fire kanaler for maksimal fargekontroll

## ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

ColorBlast RGBW Powercore 4. generasjon er neste generasjons flomlys for innendørs og utendørs bruk. ColorBlast RGBW Powercore 4. generasjon er en kraftig armatur som gir alle fordelene med helt mettede farger i tillegg til amber. Når dette brukes sammen, utvides utvalget av tilgjengelige farger slik at det også inkluderer amber og varmere toner. ColorBlast RGBW Powercore 4. generasjon tilbyr også en rekke spredningsvinkler som kan konfigureres i felten, og den kan tilpasses med en rekke tilbehør som gir enda flere konfigurasjonsmuligheter. Dette gjør armaturen spesielt godt egnet for veggvasking, streifbelysning og spotbelysning.

### Fordeler

- Kraftigere lumeneffekt gir en armatur med dynamiske farger
- Tilgjengelige farger inkluderer oransje og varmere toner
- Fleksibel fargekonfigurasjon og lyskonsekvens

# ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

## Funksjoner

- Powercore®-teknologi som bruker strøm direkte fra nettspenning
- Lyseffekt på 1600 lumen, full RGBA
- Spredningslinser på 20°, 40°, 60°, 80° og asymmetrisk 10° x 40° (tilbehør)
- En slitesterk monteringsbrakett gjør at det er enkelt å posisjonere og rotere armaturen
- Ren design med flat front som hindrer oppsamling av vann
- Komplett sett med tilbehør

## Søknad

- Bygningsfasader
- Monumenter og skulpturer
- Parker og hager
- Broer og konstruksjoner

## spesifikasjoner

Type	BCP484
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt	50 W
Spredningsvinkel	10°, 20°, 40°, 60°, 80° eller 10° x 40° eller 80° x 90°
Lysytelse	1600 lm
Armaturvirkningsgrad	32 lm/W
Korreletert fargetemperatur	2700-4000 K
Vedlikehold av lumeneffekt – L70B10	100 000 timer
Driftstemperatur	-40 til +50 °C

Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore
Nettspenning	100-277 V AC / 50-60 Hz
Dimming	DMX og Ethernet-kontroll via Data Enabler Pro
Materialer	Innfatning: formstøpt aluminium Optisk deksel: herdet glass
Farge	Grå, svart, hvit Andre RAL-farger på forespørsel
Tilkobling	Kabel medfølger
Vedlikehold	Krever ingen innvendig rengjøring

## Versions



ColorBlast RGBW gen4 Powercore  
BCP484, přisazené LED svítidlo,  
červená/zelená/modrá/bílá verze



# ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

## Versions



## Produkt detaljer

Farger som armaturhuset fås i



Sett fra front



Sett bakfra



Sett fra siden

