



ColorBlast RGBA/ RGBW Powercore gen4 - prispôsobiteľný exteriérový LED svetlomet s funkciou inteligentného farebného osvetlenia

ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Vysokovýkonné LED svetidlo ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4 predstavuje ideálnu kombináciu bieleho svetla, sýtych farieb, farebných efektov a jednoduchej inštalácie. ColorBlast Powercore gen4 ponúka rozličné príslušenstvo umožňujúce prispôbienie uhlov vyžarovania na osvetlenie plôch, bodové osvetlenie a nasvietenie objektov. Samozrejmosťou je energetická účinnosť a cenová výhodnosť technológie Powercore. Svetidlo disponuje robustným telesom z odliatku hliníka. Bližšie informácie nájdete na stránke <http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/~GT~www.colorkinetics.com/ls/rgb/~LT~/a~GT~>.

Výhody

- Vyšší svetelný tok svetidla s dynamickými farbami
- K dispozícii sú oranžová farba a teplejšie odtiene
- Flexibilita a konzistencia farieb

ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Vlastnosti

- Technológia Powercore® pre priame napájanie zo siete
- Svetelný tok 1.600 lúmenov, plné spektrum RGBA, svet.tok 1.800 lm pri RGBW
- Voliteľné šošovky rozptyľujúce svetlo: 20°, 40°, 60°, 80° a asymetrická 10° x 40°
- Robustná montážna konzola umožňuje jednoduché nastavenie polohy a otáčanie svietidla
- Čistý dizajn plochej prednej strany zabraňuje hromadeniu vody
- Kompletná sada príslušenstva

Aplikácie

- Fasády budov
- Pamätihodnosti a sochy
- Parky a záhrady
- Mosty a konštrukcie

Špecifikácia

Typ	BCP484
Svetelný zdroj	Integrovaný modul LED
Výkon	50 W
Uhol vyžarovania	10, 20, 40, 60, 80, alebo 10 x 40
Svetelný tok, Index podania farieb	RGBW: 1 800 lm RGBA: 1 600 lm
Účinnosť svietidla	>85
Náhradná teplota chromatickosti	32 lm/W
Životnosť L70B10	2 700 – 4 000 K
Rozsah prevádzkovej teploty	100 000 hodín
	-40 až +50 °C

Napájač	Zabudovaný (modul LED s vlastným predradníkom)
Silový/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný napájací/dátový zdroj pre inteligentné systémy diódového osvetlenia používajúce technológiu Powercore
Napájacie napätie	100 – 277 V, striedavý prúd, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Ovládanie DMX a Ethernet prostredníctvom dátovej jednotky Data Enabler Pro
Materiál	Teleso: tlakový odliatok hliníka Optický kryt: tvrdené sklo
Farba	Sivá, čierna, biela Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na požiadanie
Zapojenie	Vrátane kábla
Údržba	Nie je potrebné žiadne vnútorné čistenie

Versions



ColorBlast RGBW gen4 Powercore
BCP484, prísazené LED svietidlo,
červená/zelená/modrá/bílá verze



ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Versions



Podrobnosti o produkte

Dostupné farby telesa



Zadný pohľad



Zadný pohľad



Bočný pohľad

