



ColorBlast RGBW Powercore gen4 - maksimum renk kontrolü için dört kanal

ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

ColorBlast RGBW Powercore gen4, iç mekan ve dış mekan projektör aydınlatmasında gelecek nesli temsil etmektedir. Duvar aydınlatması, sıyrılmalı aydınlatma ve spot aydınlatma açısından ideal olan ColorBlast RGBW Powercore gen4 tam doygun renklerin yanı sıra, birlikte kullanıldığında turuncu ve daha sıcak tonları kapsayacak biçimde renk aralığını genişleten sarı rengin avantajlarını sunan yüksek performanslı bir armatürdür. ColorBlast RGBW Powercore gen4 ayrıca alanda yapılandırılabilen ışın açısı yelpazesinin yanı sıra, sonsuz yapılandırmada kullanılabilen eksiksiz aksesuar ürün grubuyla birlikte özelleştirme esnekliği sağlamaktadır.

Faydaları

- Dinamik renkte bir armatür için daha yüksek lümen çıkışı
- Mevcut renkler turuncu ve daha sıcak tonları kapsar
- Renk esnekliği ve tutarlılığı

ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

Özellikler

- Şebeke gerilimini doğrudan kabul eden Powercore® teknolojisi
- 1600 lümenlik ışık çıkışı, tam RGBA
- 20°, 40°, 60°, 80° isteğe bağlı dağınık lensler ve 10° x 40° asimetrik lens
- Dayanıklı montaj desteği, basit konumlandırmaya ve armatür dönüşüne olanak tanır
- Su birikmesini önleyen sade ön yüzey tasarımı
- Eksiksiz aksesuar seti

Uygulama

- Bina cepheleri
- Anıtlar ve heykeller
- Parklar ve bahçeler
- Köprüler ve yapılar

Şartlar

Tip	BCP484
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	50 W
Işın açısı	10, 20, 40, 60, 10 x 40 veya 80 x 90°
Işık akışı	1600 lm
Aydınlatma armatürü verimi	32 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700-4000 K
Lümen çıkışının sürekliliği - L70B10	100.000 saatlik
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C

Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü)
Güç/Veri Beslemesi	Veri işleyicisi Pro: Powercore kullanan akıllı LED'li aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği
Şebeke voltajı	100-277 V AC / 50-60 Hz
Karartma	Data Enabler Pro ile DMX ve Ethernet kontrolü
Malzeme	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum Optik kapak: temperlenmiş cam
Renk	Gri, siyah, beyaz İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri
Bağlantı	Kablo dahildir
Bakım	İçinin temizlenmesi gerekmez

Versions



ColorBlast RGBW gen4 Powercore BCP484 yüzeye montaj LED armatürü, kırmızı/yeşil/mavi/beyaz model



ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BCP480i_0031-Detail
photo

