



CityCharm Cordoba – Συνδυασμός ατμόσφαιρας και βέλτιστης απόδοσης

CityCharm Cordoba

Η σειρά CityCharm Cone έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αστικές περιοχές, όπου ο άνετος φωτισμός, η ατμόσφαιρα και η σχεδίαση παίζουν σημαντικό ρόλο. Προσφέρει δύο εμβληματικά, διαχρονικά σχέδια (Cordoba και Cone) και διάφορα αξεσουάρ, τα οποία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια μοναδική λύση φωτισμού στα μέτρα σας, την ημέρα και τη νύχτα. Η CityCharm παρέχει υψηλή οπτική άνεση διατηρώντας την εξαιρετική απόδοση. Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μίας από δύο καινοτόμες τεχνολογίες Φωτισμού Philips: την GentleBeam, που μεγιστοποιεί την οπτική άνεση, ή την ClearGuide, που βελτιστοποιεί τον κατακόρυφο φωτισμό και την οπτική καθοδήγηση. Μια ποικιλία επιλογών ειδικών στηρίγματος και ιστών σας δίνει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσετε κατοικημένες περιοχές και κέντρα πόλης με τον πιο κομψό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία GentleBeam και ClearGuide θα βρείτε στον Οδηγό προϊόντων.

Οφέλη

- Κομψή εμβληματική σειρά που προσφέρει άνετο φωτισμό με τεχνολογία GentleBeam ή ClearGuide
- Εξαιρετική απόδοση φωτισμού και υψηλή ποιότητα προϊόντος και φινιρίσματος
- Κατάλληλα τόσο για έργα ανακαίνισης όσο και για νέες εγκαταστάσεις, χάρη στα ειδικά στηρίγματα και τους στύλους
- Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης, τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Χαρακτηριστικά

- Επιλογή των σχημάτων των φωτιστικών, των εφέ χρωμάτων και των ειδικών στύλων και στηριγμάτων
- Εργαλεία διάχυσης για τη δημιουργία οπτικής άνεσης και έγχρωμα μέρη για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας
- Ένα μεγάλο εύρος lumen και οπτικών συστημάτων για τη διασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης, σε όλα τα επίπεδα φωτισμού
- Βελτιστοποιημένο συνολικό κόστος κατοχής
- Συμβατότητα με όλα τα τυπικά και προηγμένα συστήματα φωτισμού Philips και CityTouch Ready
- Εύκολη συντήρηση της διάταξης οδήγησης επί τόπου

Εφαρμογή

- Οικιστικές περιοχές
- Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι
- Πάρκα και λεωφόροι

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BDS490
Πηγή φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED
Ισχύς	10-82 W (3000 K) 9-75 W (4000 K)
Φωτεινή ροή	1100-7400 lm (3000 K) 1100-7450 lm (4000 K)
Απόδοση φωτιστικού	120 lm/W (3000 K) 130 lm/W (4000 K)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000 K, θερμό λευκό (WW) 4000 K, ουδέτερο λευκό (NW)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥ 80 (3000 K) ≥ 70 (4000 K)
Διατήρηση απόδοσης φωτός (lumen) - L80B10	100.000 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +35 °C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη (μονάδα LED με μπάλαστ)
Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	28 A / 150 μs (27 W διάταξη οδήγησης Xitanium) 27 A / 150 μs (40 W διάταξη οδήγησης Xitanium) 80 A / 150 μs (100 W διάταξη οδήγησης Xitanium)
Ρύθμιση έντασης	DynaDimmer LumiStep CLO

Είσοδος συστήματος ελέγχου	DALI
Επιλογές	Φωτοκύτταρο: Minicell, 35, 55, 70 lux
Οπτικό σύστημα	Κατανομή μεσαία (DM), ευρεία (DW), κατακόρυφη (DV), συμμετρική (S), ασύμμετρη (A)
Στοιχείο οπτικού συστήματος	Περσίδα (προαιρετική)
Οπτικό κάλυμμα	Πλάκες διάχυσης (διατίθενται δύο διαφορετικές πλάκες)
Υλικό	Περιβλημά: χυτό αλουμίνιο υψηλής πίεσης, με αντοχή στη διάβρωση Κοίλωμα: πολυανθρακικό, με ενίσχυση κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας
Χρώμα	Περιβλημά: Πολύ σκούρο γκρι της Philips (πλησιάζει το RAL 7022, χρώμα λεπτής υφής) Τα υπόλοιπα χρώματα RAL και AKZO Futura διατίθενται κατόπιν αιτήματος
Συντήρηση	Εύκολη πρόσβαση στη διάταξη οδήγησης από την κορυφή, 3 βίδες
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση στην κορυφή ιστού: Ø 60-76 mm, δύο βίδες Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4 - 6 m Max SCx: 0.1124 m
Εξαρτήματα	JDP490 (στήριγμα στην κορυφή ιστού CityCharm) JPP490 (στήριγμα CityCharm) YHM490 (στύλος CityCharm)

CityCharm Cordoba

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Εξάρτημα πίσω περσίδας (ξεχωριστή όψη/ανάπτυγμα).



Εξάρτημα πίσω περσίδας (στερεωμένο).



Το φωτιστικό CityCharm Cordoba BDS490 τοποθετείται σε οποιοδήποτε τυπικό στύλο.

