



# CityCharm Cordoba - l'Ambiance alliée à des Performances Optimales

## CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba est conçu pour une utilisation dans les zones urbaines où le confort d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments clefs. Son apparence discrète fait de ce luminaire un mobilier intemporel, idéal pour les zones résidentielles, les parcs, les chemins et les pistes cyclables, où le confort visuel et l'efficacité maximale sont déterminants. CityCharm offre un choix de trois designs (Cordoba, Conique et fluid) et propose un grand nombre d'accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Les luminaires CityCharm sont également disponibles en ensembles complets, avec un large choix de mâts et crosses dédiés.

### Avantages

- Gamme élégante, caractérisée par son éclairage confortable
- À l'épreuve du temps grâce aux excellentes performances d'éclairage, ainsi qu'à la qualité élevée du produit et de sa finition
- Adapté aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations grâce aux crosses et mâts dédiés

## CityCharm Cordoba

### Fonctions

- Choix de forme de vasque, d'effets de couleur, de mâts et crosses dédiés
- Accessoires de diffusion pour créer un confort visuel et pièces colorées pour créer des effets d'ambiance
- Un large choix de flux lumineux et d'optiques pour garantir une efficacité optimale quel que soit les niveaux d'éclairage souhaités
- Coût global de fonctionnement optimisé
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips, y compris Interact City
- Maintenance facile du driver sur site

### Application

- Zones résidentielles
- Chemins et pistes cyclables
- Parcs et boulevards

### Schéma dimensionnel

## Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	-
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	BDS490

## Données techniques de l'éclairage

Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	360°
Température de couleur	830 blanc chaud
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique d'extérieur	Distribution moyenne
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
------------------	------

## Approbation et application

Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

## Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable
-----------------------------	----------------

## Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	LED50
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	LED70

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Rendement du flux lumineux vers le haut
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	3 900 lm	0,0293

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Rendement du flux lumineux vers le haut
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	5 400 lm	0,0278

## Fonctionnement et électricité

## CityCharm Cordoba

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	40,5 W	20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	53 W

