



CityCharm Cordoba – kombinerer stemning og optimal ytelse

CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba er designet for bruk i urbane områder der det er viktig med komfortabel belysning, stemning og design. Armaturen har et diskret utseende som gjør den til en fremtidsrettet armatur, perfekt for boligområder, parker, gangveier og sykkelstier der det er viktig med visuell komfort og maksimal effektivitet. CityCharm gir deg valget mellom to ikoniske design (Cordoba og Cone) og en rekke tilbehør, slik at du kan skape en belysningsløsning med ditt eget særpreg, både om dagen og om natten. CityCharm-armaturer er også tilgjengelige som et komplett sett der du kan velge dedikerte stolper og braketter.

Fordeler

- Elegant, ikonisk serie med fokus på komfortabel belysning
- Fremtidssikker takket være enestående lysytelse og produkt og overflatebehandling av høy kvalitet
- Egnet for både oppussingsprosjekter og nye monteringer takket være dedikerte braketter og

Funksjoner

- Valg av former, fargeeffekter og dedikerte stolper og braketter for armatur
- Spredningsverktøy for å skape visuell komfort og fargepartier som forsterker stemningen
- Et bredt lumenområde og optikk som sikrer maksimal effektivitet ved alle belysningsnivåer
- Optimalisert total eierkostnad
- Kompatibel med alle standard og avanserte lyssystemer fra Philips og kan brukes med CityTouch
- Enkelt vedlikehold av driveren på stedet

CityCharm Cordoba

Søknad

- Boligområder
- Gangveier og sykkelstier
- Parker og bygater

Målskisse

Produkt detaljer



CityCharm_Cordoba-
BDS490_DGR-DP01.tif



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Forkobling	EB
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BDS490
Teknisk belysning	
Armatur lysstråle spredning	360°
Lyskildefarge	730 varmhvit
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Antall lyskilder	15
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0,03
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskiltelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/ Differential)	Standard overspenningsver n for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,05 %
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	CG25
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG20
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG25
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG30

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Optikktype	
		Lysytelse	utendørs
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	2 117 lm	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Optikktype	
		Lysytelse	utendørs
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	1 696 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Optikktype	
		Lysytelse	utendørs
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	2 117 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Optikktype	
		Lysytelse	utendørs
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	2 543 lm	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	22 W
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	18 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22 W
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22,5 W

