



CityCharm Cordoba - Kết hợp giữa hiệu suất và sự thoải mái cho thị giác

CityCharm Cordoba

Dòng sản phẩm CityCharm được thiết kế để sử dụng trong các khu vực đô thị, nơi đề cao tầm quan trọng của ánh sáng dễ chịu, không gian và thiết kế. Sản phẩm mang đến hai thiết kế mang tính biểu tượng, vượt thời gian (Cordoba và Cone) cùng nhiều phụ kiện khác nhau, cho phép bạn tự sáng tạo nên giải pháp chiếu sáng mang phong cách cá nhân và sử dụng cả ngày lẫn đêm. CityCharm mang lại ánh sáng dễ chịu cho mắt, đồng thời duy trì hiệu suất cao tuyệt vời. Dòng đèn này mang đến cho khách hàng tùy chọn hai công nghệ sáng tạo mới của Philips: GentleBeam, giúp tối đa hóa sự thoải mái cho thị giác, hoặc ClearGuide, tối ưu hóa chiếu sáng dọc và hướng dẫn quan sát. Nhiều loại giá đỡ và cột đèn chuyên dụng cho phép bạn thiết kế lại khu vực dân cư và trung tâm thành phố theo cách thức trang nhã nhất có thể. Bạn có thể xem thêm thông tin về công nghệ GentleBeam và ClearGuide trong Hướng dẫn sản phẩm.

Lợi ích

- Dòng sản phẩm trang nhã, mang tính biểu tượng cung cấp ánh sáng dễ chịu nhờ công nghệ GentleBeam hoặc ClearGuide
- Hiệu suất chiếu sáng tuyệt vời, chất lượng cao cả về sản phẩm và độ hoàn thiện
- Thích hợp cho cả dự án cải tạo và lắp đặt mới nhờ vào các giá đỡ và cột chuyên dụng

Tính năng

- Lựa chọn hình dạng bóng đèn, hiệu ứng màu sắc, cũng như cột và giá đỡ chuyên dụng
- Các công cụ khuếch tán nhằm tạo ra ánh sáng dễ chịu và ánh sáng màu làm đẹp cảnh quan
- Dải đầu ra quang thông rộng và nhiều lựa chọn chóa quang học để đảm bảo hiệu suất tối đa ở tất cả các mức chiếu sáng
- Tổng chi phí sở hữu được tối ưu hóa
- Tương thích với tất cả các hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn và hệ thống chiếu sáng tiên tiến của Philips và sẵn sàng cho CityTouch
- Bảo trì bộ điều khiển tại chỗ dễ dàng

Ứng dụng

- Khu dân cư
- Lối đi bộ và làn đường xe đạp
- Công viên và đại lộ

Thông số kỹ thuật

Loại	BDS490
Nguồn sáng	Mô-dun LED tích hợp
Nguồn điện	Phiên bản tiêu chuẩn: 10–82 W (3000 K), 9–75 W (4000 K) Phiên bản ClearGuide: 18–33 W (3000 K), 16–32 W (4000 K)
Quang thông	Phiên bản tiêu chuẩn: 1100–7400 lm (3000 K), 1100–7450 lm (4000 K) Phiên bản ClearGuide: 1700–3200 lm (3000 K); 1650–2800 lm (4000 K)
Hiệu suất đèn	Phiên bản tiêu chuẩn: Lên tới 120 lm/W (3000 K), Lên tới 130 lm/W (4000 K) Phiên bản ClearGuide: Lên tới 95 lm/W (3000 K), Lên tới 108 lm/W (4000 K)
Nhiệt độ màu tương quan	Phiên bản tiêu chuẩn: 3000 K, trắng ấm (WW), 4000 K, trắng trung tính (NW) Phiên bản ClearGuide: 3000 K, trắng ấm (WW), 4000 K, trắng trung tính (NW)
Chỉ số Hoàn Màu	Phiên bản tiêu chuẩn: ≥ 80 (3000 K), ≥ 70 (4000 K) Phiên bản ClearGuide: ≥ 70 (3000 K), ≥ 70 (4000 K)
Hệ số duy trì quang thông đầu ra - L80B10	100.000 giờ
Khoảng nhiệt độ vận hành	–20 đến +35 °C
Bộ điều khiển	Tích hợp (mô-dun LED chứa lưu trữ lắp liền)
Điện áp nguồn điện lưới	220–240 V / 50–60 Hz
Dòng điện khởi động	Phiên bản tiêu chuẩn: 28 A / 150 μs (bộ điều khiển 27 W Xitanium), 27 A / 150 μs (bộ điều khiển Xitanium 40 W), 80 A / 150 μs (bộ điều khiển Xitanium 100 W) Phiên bản ClearGuide: 27 A / 150 μs (bộ điều khiển Xitanium 40 W)

Điều chỉnh độ sáng	Bộ điều chỉnh độ sáng tự động DynaDimmer
	LumiStep
	CLO
Đầu vào hệ thống điều khiển	DALI
Tùy chọn	Tế bào quang điện: Tế bào quang điện mini, 35, 55, 70 lux
Chóa quang học	Phiên bản tiêu chuẩn: Phân phối trung bình (DM), rộng (DW), dọc (DV), đối xứng (S), bất đối xứng (A) Phiên bản ClearGuide: Phân phối đối xứng (S), bất đối xứng (A)
Cấu tử quang học	Có sẵn chóa tán quan với phiên bản tiêu chuẩn
Nắp thấu quang	Có sẵn hai tấm khuếch tán cho phiên bản tiêu chuẩn: Tấm khuếch tán tiêu chuẩn và tấm khuếch tán GentleBeam
Vật liệu	Vỏ: nhôm đúc áp lực cao, không ăn mòn Chụp: polycarbonate, gia cường chống UV
Màu	Vỏ đèn: Màu xám siêu đậm của Philips (gần RAL 7022, chất màu mịn) Các màu khác RAL và AKZO Futura có sẵn theo yêu cầu
Bảo trì	Dễ dàng tiếp cận bộ điều khiển từ phía trên, 3 vít
Lắp đặt	Lắp đứng: Ø 60–76 mm, hai vít Chiều cao lắp khuyến nghị: 4–6 m SCx tối đa: 0,1124 m
Phụ kiện	JDP490 (giá đỡ lắp đứng CityCharm)
	JPP490 (Giá đỡ CityCharm)
	YHM490 (Cột đèn CityCharm)

CityCharm Cordoba

Phiên bản



Chi tiết sản phẩm

