



CoreLine SlimDownlight – for alle prosjekter der lyset er avgjørende

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight-serien med ultratynne, innfelte armaturer er utformet for å erstatte downlight-armaturer basert på CFL-ni-/CFL-I-lampteknologi. Produktets lave total kostnad hjelper kunder med å bytte til LED. CoreLine SlimDownlight gir en naturlig lysoverflateeffekt som kan brukes til almennbelysning. Den gir energibesparelser med det samme og har mye lengre levetid, noe som gir deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. Den er enkel å montere. Armaturet passer direkte inn i åpningen, og er meget smal.

Fordeler

- Energibesparelser og lengre levetid reduserer driftskostnadene
- Den naturlige lysoverflateeffekten skaper et komfortabelt og eksklusivt utseende
- Passer til mange taktyper siden produktet ikke er dypere enn 50 mm

Funksjoner

- Behagelig lyskvalitet
- Produktet er på bare 50 mm og passer de fleste taktyper
- Med versjon for overflatemontering kan armaturen festes hvor som helst
- Tilgjengelig i versjoner på 1000 og 2000 lumen
- Valg av fargetemperatur: 3000 og 4000 K

CoreLine SlimDownlight

Søknad

- Almennbelysning for ganger
- Butikker
- Resepsjoner
- Innendørs gjennomgangsområder

Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C
10S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in










Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in

Målskisse



CoreLine SlimDownlight

Produkt detaljer

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02

Generell informasjon

				Lyskilden kan		
Order Code	Full Product Name	CE-merke	Lampefamiliekode	byttes ut	Produktseriekode	
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ja	LED10S	Nei	-	
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ja	LED10S	Nei	-	
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ja	LED20S	Nei	-	
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ja	LED20S	Nei	-	
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	CE-merke	-	-	-	
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	LED20S	Nei	DN145B	
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	LED20S	Nei	DN145B	
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	-	Nei	DN145B	
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	-	Nei	DN145B	
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ja	LED20S	Nei	-	
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ja	LED20S	Nei	-	
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	CE-merke	-	-	-	
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	LED10S	Nei	DN145B	
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	LED10S	Nei	DN145B	
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	-	Nei	DN145B	
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	-	Nei	DN145B	
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ja	LED10S	Nei	-	
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ja	LED10S	Nei	-	
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ja	LED6S	Nei	-	
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ja	LED6S	Nei	-	
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	CE-merke	-	-	-	

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Spredningsvinkel på lyskilden	Korrelert fargetemperatur (nom)	Type optisk deksel
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Spredningsvinkel på lyskilden	Korrelert fargetemperatur (nom)	Type optisk deksel
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Spredningsvinkel på lyskilden	Korreleret fargetemperatur (nom)	Type optisk deksel
33953599	DN145C LED20S/83 O PSU II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal
33954299	DN145C LED20S/84 O PSU II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
96102299	DN145B LED20S/83 O PSD-E II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal
96103999	DN145B LED20S/84 O PSD-E II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal
97642299	DN145B LED20S/83 O WIA-E WH	-	120 grad(er)	3000 K	-
97644699	DN145B LED20S/84 O WIA-E WH	-	120 grad(er)	4000 K	-
33949899	DN145B LED20S/83 O PSU II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal
33950499	DN145B LED20S/84 O PSU II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Spredningsvinkel på lyskilden	Korreleret fargetemperatur (nom)	Type optisk deksel
96100899	DN145B LED10S/83 O PSD-E II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal
96101599	DN145B LED10S/84 O PSD-E II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal
97638599	DN145B LED10S/83 O WIA-E WH	-	120 grad(er)	3000 K	-
97640899	DN145B LED10S/84 O WIA-E WH	-	120 grad(er)	4000 K	-
33947499	DN145B LED10S/83 O PSU II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal
33948199	DN145B LED10S/84 O PSU II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 grad(er)	3000 K	Opal
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 grad(er)	4000 K	Opal
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Antall Lysytelse lyskilder	Optisk type	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm 1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm 1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm 1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm 1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Antall		Optisk type	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
				Lysytelse	lyskilder			
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	650 lm	-	Bredstrålet	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	2 100 lm	-	Bredstrålet	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1 100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1 100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	1 100 lm	-	Bredstrålet	-	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W			

Temperatur

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	–20 til +40 °C
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 til +35 °C
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 til +35 °C
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 til +35 °C
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 til +35 °C
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	–20 til +40 °C
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 til +35 °C
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 til +35 °C
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 til +35 °C
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 til +35 °C
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	–20 til +40 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nei
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nei
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nei
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nei
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nei
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nei
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nei
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nei
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nei
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nei
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nei
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Hvit
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Hvit
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Hvit
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Hvit
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Hvit RAL9016
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Hvit
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Hvit
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Hvit
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Hvit
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Hvit
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Hvit RAL9016
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Hvit
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Hvit
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Hvit
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Hvit
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Hvit
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Hvit
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Hvit
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Hvit
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Hvit RAL9016

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	IP44
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	IP44
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	IP44
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	IP44
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	IP20/44
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	IP20/44
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	IP20/44
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	IP20/44
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	IP20/44
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	IP20/44
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	IP20/44

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	IP20/44
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	IP20/44
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	IP20/44
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	IP20/44
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	IP20/44
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	IP20/44
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	IP20/44
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	IP20/44

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Bruksforhold

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå	Egnet for tilfeldig vekslings
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	Ikke relevant
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå	Egnet for tilfeldig vekslings
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	Ikke relevant
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	Ikke relevant

