



För alla projekt där ljus verkligen är viktigt, slimmad passform

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight uppfyller CoreLine-löftet om innovativa, lättanvända och högkvalitativa LED-downlights för inomhusbruk. CoreLine SlimDownlight är en innovativ serie infällda och utanpåliggande armaturer. Den är utformad för att ge enhetlig belysning över flera användningsområden. Med omedelbara energibesparingar och längre livslängd är detta en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Med MultiColorTemp-funktionen kan du välja mellan två färgtemperaturer i en och samma armatur. Detta gör det enkelt att välja rätt produkt, ger dig flexibiliteten att svara på kundernas önskemål på plats och innebär färre produktkoder i lager. Enkel installation innebär att vår tunna downlight passar utskärningen i samma storlek, medan det minimala inbyggda djupet på 34 mm gör den här produkten till en idealisk platsbesparande lösning, särskilt för projekt med begränsat monteringsutrymme. InterAct Ready-alternativet med integrerad trådlös kommunikation i denna familj finns tillgängligt för användning med InterAct-gateways, sensorer och programvara.

Fördelar

- MultiColorTemp-alternativ för att ändra färgtemperatur på plats och förenkla produktvalet
- Energibesparingar och ökad livslängd minskar driftkostnaderna
- Omfattar infällda och ytmonterade installationer
- Passar nedpendlade undertak med låg takhöjd (produkthöjd < 50 mm)
- Ljuseffektens yta ger ett behagligt, enhetligt utseende

CoreLine SlimDownlight

Funktioner

- MultiColorTemp-funktion: två färgtemperaturalternativ i en enda armatur (3 000–4 000 K)
- Infällda (DN145B) och ytmonterade (DN145C) armaturer
- Energieffektiv med lång livslängd: upp till 100 lm/W och 50 000 timmar vid L70
- Tryckanslutning med genomgående kabel som tillval
- Flera ljusflöden som tillval: 650/1 100/2 100 lumen
- Färgtemperaturer: 3 000 och 4 000 K
- Välj mellan olika driftdon: DALI och trådlös med Interact Ready
- Total höjd (inklusive driftdon): 34 mm infälld, 50 mm ytmonterad

Användning

- Korridorer
- Butiker
- Receptioner
- Toaletter
- Tekniska rum

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in










Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in



Måttskiss



CoreLine SlimDownlight

Produktinformation

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01



CoreLine SlimDownlight

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02

Allmän information

Order Code	Full Product Name	CE-		Utbytbar		Produktfamiljskod
		märkning	Lampfamiljskod	ljuskälla		
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-	
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-	
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-	
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-	
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	CE-märkning	-	-	-	
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	LED20S	Nej	DN145B	
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	LED20S	Nej	DN145B	
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B	
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B	
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-	
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-	
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	CE-märkning	-	-	-	
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	LED10S	Nej	DN145B	
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	LED10S	Nej	DN145B	
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B	
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B	
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-	
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-	
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ja	LED6S	Nej	-	
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ja	LED6S	Nej	-	
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	CE-märkning	-	-	-	

Ljusteknik (1/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Typ av optisk kåpa
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaliserad
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaliserad
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	Opaliserad
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
911401806280	DN145B LED20S/	-	120 °	4000 K	Opaliserad

	840 PSU II WH				
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	Opaliserad
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaliserad
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaliserad
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaliserad
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-

Ljusteknik (2/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningindex	Ljusutbyte	Antal		Optiktyp	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
			(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	ljuskällor			
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	650 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	0,4
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	0,4
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	-	90° spridningsvinkel	1	0,4
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	-	90° spridningsvinkel	1	0,4
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	2 100 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	0,4
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	0,4
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1 100 lm	-	90° spridningsvinkel	1	0,4
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1 100 lm	-	90° spridningsvinkel	1	0,4
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	90° spridningsvinkel	1	1,6
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	1 100 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning	-	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 till +35 °C
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 till +35 °C
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 till +35 °C
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 till +35 °C
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 till +40 °C
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 till +35 °C
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 till +35 °C
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 till +35 °C
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 till +35 °C
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 till +35 °C
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 till +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 till +40 °C
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 till +35 °C
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 till +35 °C
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 till +35 °C
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 till +35 °C
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 till +35 °C
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 till +35 °C
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 till +35 °C
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 till +35 °C
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nej
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nej
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nej
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nej
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nej
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nej
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nej
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nej
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nej
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nej
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nej
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Vit
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Vit
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Vit
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Vit
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Vit RAL9016
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Vit
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Vit
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Vit
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Vit
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Vit
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Vit RAL9016
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Vit
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Vit
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Vit
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Vit
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Vit
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Vit
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Vit
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Vit
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Vit RAL9016

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	IP44
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	IP44
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	IP44
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	IP44
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	IP20/44
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	IP20/44
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	IP20/44
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	IP20/44
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	IP20/44
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	IP20/44
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	IP20/44
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	IP20/44
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	IP20/44
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	IP20/44
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	IP20/44
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	IP20/44
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	IP20/44
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	IP20/44
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	IP20/44
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	IP20/44

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för sluppmässig brytning
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	Ej tillämpligt
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ej tillämpligt	Ja
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ej tillämpligt	Ja
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ej tillämpligt	Ja
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ej tillämpligt	Ja
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för sluppmässig brytning
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	Ej tillämpligt
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ej tillämpligt	Ja
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ej tillämpligt	Ja
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ej tillämpligt	Ja
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ej tillämpligt	Ja
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ej tillämpligt	Ja
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	Ej tillämpligt

