



Mô tả sản phẩm

Plusline Large

Bóng đèn thẳng sử dụng điện áp lưới điện cho ánh sáng halogen trắng

Lợi ích

- Đèn halogen sáng
- Tuổi thọ cao đến 2000 giờ

Tính năng

- Bóng đèn thạch anh dạng ống trong suốt
- Công suất phát sáng ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm
- Nhiệt độ màu 2900K
- Chỉ số hoàn màu cực tốt ($R_a = 100$)
- Vị trí thấp đèn hạn chế: $\pm 4^\circ$

Ứng dụng

- Thường được sử dụng trong các ứng dụng ngoài trời: bảng quảng cáo, bãi đỗ xe, chiếu sáng an ninh và công trường xây dựng
- Ngoài ra cũng được sử dụng trong các ứng dụng trong nhà: nhà ở, văn phòng, cửa hàng và viện bảo tàng