



Descripción del producto

Plusline Compact

Lámpara lineal de tensión de red que produce luz halógena blanca

Beneficios

- Luz halógena brillante
- Larga duración

Características

- Lámpara de cuarzo tubular transparente
- El filamento reforzado brinda máxima seguridad y resistencia a descargas, lo que da como resultado una vida útil más prolongada
- Dos fusibles de prevención de arco para mayor seguridad
- Excelente reproducción de color
- Producción de luz constante durante la vida útil

Aplicaciones


- Utilizada típicamente en aplicaciones de iluminación de negocios
- Interior: hogares, oficinas, negocios y museos
- Exterior: carteleras, estacionamientos, iluminación de seguridad y sitios de construcción

Versions



Plusline Compact

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | B (max) | B | B (min) | C (max) |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PLUS PRO C 100W R7s 230V T3 | 12 mm | 76.5 mm | 74.9 mm | 73.3 mm | 78 mm |
| CL 1BC | | | | | |

