



Descripción del producto

Plusline pequeña

Lámpara lineal de tensión de red que produce luz halógena blanca

Beneficios

- Luz halógena brillante
- Larga duración

Características

- Lámpara de cuarzo tubular transparente
- El filamento reforzado brinda máxima seguridad y resistencia a descargas, lo que da como resultado una vida útil más prolongada
- Dos fusibles de prevención de arco para mayor seguridad
- Excelente reproducción de color
- Producción de luz constante durante la vida útil

Aplicaciones


- Utilizada típicamente en aplicaciones de iluminación de negocios
- Interior: hogares, oficinas, negocios y museos
- Exterior: carteleras, estacionamientos, iluminación de seguridad y sitios de construcción

Versions



Plusline pequeña

Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
PLUS PRO S 500W R7s 230V	12 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	117.6 mm
T3 CL 1BC					

