



Product Description

Plusline Small

Mains-voltage linear lamp giving white halogen light

Avantages

- Bright halogen light
- Long lifetime

Fonctions

- Ampoule à quartz tubulaire transparente
- Soutiens des filaments renforcés pour une sécurité et une résistance aux chocs maximales afin de gagner en durée de vie
- Deux fusibles de protection des arcs pour une sécurité accrue
- Excellent rendu des couleurs
- Flux lumineux constant pendant la durée de vie

Application


- Typically used in shop lighting applications
- Indoor: homes, offices, shops and museums
- Outdoor: billboards, car parks, security lighting and construction sites

Versions



Plusline Small

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | B (max) | B | B (min) | C (max) |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| Plusline S 500W R7s 230V 1CT/ 10X10F | 12 mm | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 117,6 mm |

