



Calidad confiable para el mejor rendimiento

Essential MV MR16 Alu

Essential MV MR16 Alu forma parte de las gamas Philips "Value for Money" (rentables). Resulta ideal para usuarios finales profesionales que buscan una luz de acentuación –sin transformador– para crear contrastes en negocios, hoteles y restaurantes.

Beneficios

- Luz de acentuación que permite un enfoque perfecto en los objetos que se iluminarán
- Reflector de aluminio para dirigir la mayor parte del calor hacia el frente; ideal para techos y luminarias sensibles al calor
- La mejor regulación de intensidad para cumplir con los distintos requerimientos de brillo

Características

- Luz brillante y resplandeciente para crear una atmósfera de ambiente agradable.
- Reproducción de color excelente (Ra=100) para mostrar los colores verdaderos de los objetos.
- Inicio instantáneo que ofrece brillo directo desde el momento en que se enciende.
- Sin mercurio, para garantizar un uso seguro.
- Calidad fiable.

Aplicaciones


- Negocios, hoteles y restaurantes

Essential MV MR16 Alu

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	51 mm	51 mm

