



Zapuštěné svítidlo SmartBalance Tunable White – podpora celkového pocitu zdraví a pohody

Zapuštěné svítidlo SmartBalance Tunable White

Zapuštěné svítidlo SmartBalance Tunable White přináší pacientům pocit pohody při pobytu v nemocnici. Toto dynamické osvětlovací řešení umožňuje nemocnicím poskytovat pacientům útulné a atraktivní pokoje, jejichž atmosféru lze měnit podle denní doby nebo prováděné aktivity. Zároveň pomáhá vedoucím pracovníkům zajistit, že zdravotnický personál zůstane bdělý, především při celodenních směnách.

Výhody

- Světelná plocha kombinující výkon a atraktivní design
- Nabízí pacientům více volby a personálu poskytuje vysoce kvalitní, neoslňující pracovní světlo

Vlastnosti

- Dva předřadníky a desky LED nabízející různé barvy (3000 až 6500 K)
- Funkce nastavitelné bílé s dedikovaným řídicím systémem
- Předdefinované dynamické křivky mění teplotu chromatičnosti a intenzitu jako funkce času

Zapuštěné svítidlo SmartBalance Tunable White

Aplikace

- Nemocniční zotavovací pokoje
- Místnosti pro zdravotnický personál
- Nemocniční chodby
- Pečovatelské domy
- Psychiatrická zařízení

Specifikace

Typ	RC484B (verze velikostí modulu 600×600mm)
	RC486B (verze velikostí modulu 625×625mm)
Typ stropu	Strop s viditelnými T-nosníky
Stropní mřížka	RC484B: délka modulu: 600 mm
	RC486B: délka modulu: 625 mm
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Výkon	49W
Vyzařovací úhel	90°
Světelný tok	4000 až 4200lm
Náhradní teplota chromatičnosti	3000–6500K
Index barevného podání	> 80
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50000h	L80
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50000h	5%

Účinnost při okolní teplotě	+25 °C
Tq	
Rozsah provozní teploty	+10 až +40 °C
Předřadník	vestavěný
Napájecí napětí	220–240V, 50–60Hz
Regulace	Integrovaný
Vstup systému ovládání	bude oznámeno
Optika	Mikročočková optika, čirá (ACC-MLO)
Materiál	Tělo: plast nebo pozinkovaná ocel
	Optika: akrylát
	Výstup: PMMA
Barva	Bílá (WH, srovnatelná s RAL 9003)
Připojení	Zasunovací svorkovnice (PI)
Údržba	Optický modul utěsněn na celou dobu životnosti; vnitřek svítidla není třeba čistit
Montáž	Individuálně; vkládání do podhledových stropních mřížek
	UGR 17

Versions



SmartBalance Tunable White
RC484B, zapuštěné svítidlo (velikost modulu 600)

Zapuštěné svítidlo SmartBalance Tunable White

Detaily o výrobku


SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC486B W62L62 DP

