



Süllyesztett SmartBalance Tunable White – az egészséges munkakörnyezet és a jó közérzet szolgálatában

SmartBalance Tunable White, süllyesztett

A süllyesztett SmartBalance Tunable White segít a regeneráció felgyorsításában, és mellékhatások nélkül fokozza a betegek jó közérzetét a kórházi tartózkodásuk során – az egészségügyi hatóságok pedig élvezhetik a pénzügyi előnyöket. A dinamikus világítási megoldás segítségével a kórházak otthonosabb és vonzóbb betegszobákat biztosíthatnak, ahol a légkör a napszaknak és a végzett tevékenységnek megfelelően alakítható. Ugyanakkor a kórházigazgatók gondoskodhatnak arról, hogy az orvosi személyzet éber maradjon, különösen egész napos műszakok esetén.

Előnyök

- A nagy teljesítményt és az intelligens formát ötvöző fényfelület
- Visszaadja a napfény természetes ritmusát
- A betegek számára több választási lehetőséget, a személyzet számára pedig kiváló minőségű, káprázásmentes fényt biztosít a munkához

Szolgáltatások

- Két meghajtó és eltérő színeket (3000-tól akár 6500 K-ig) nyújtó LED-ek
- Szabályozható fehér fény, saját vezérlőrendszerrel
- Az előre definiált dinamikus görbék az idő függvényében változtatják a színhőmérsékletet és a fényerősséget

SmartBalance Tunable White, süllyesztett

Alkalmazás

- Kórházi szobák
- Orvosi személyzeti szobák
- Kórházi folyosók
- Ápolóintézetek
- Egyéb egészségügyi létesítmények

termékjellemzők

Típus	RC484B (600 x 600mm-es modulok) RC486B (625 x 625mm-es modulok)
Mennyezet típusa	Látszóbordás álmennyezet
Mennyezetrács	RC484B: Hosszanti modulméret: 600 mm RC486B: Hosszanti modulméret: 625 mm
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	49 W
Sugárzási szög	90°
Fényáram	4000–4200lm
Korrelált színhőmérséklet	3000–6500 K
Színvisszaadási index	> 80
Átlagos élettartam – L70B50	70ezer óra
Átlagos hasznos élettartam – L80B50	50ezer óra
Átlagos hasznos élettartam – L90B50	25000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként

Átlagos környezeti hőmérséklet	+25°C
Működési hőmérséklet-tartomány	+10és +40°C között
Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	220–240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Integrált
Vezérlőrendszer bemenete	még nem áll rendelkezésre
Optika	Mikrolencsés optika, átlátszó (ACC-MLO)
Anyag	Tokozás: műanyag vagy horganyzott acél Optika: akril Kimeneti nyílás: PMMA
Szín	Fehér (WH, a RAL 9003-hoz hasonló)
Csatlakozás	Gyorscsatlakozós aljzat (PI)
Karbantartás	Az optikai modul tömitése a teljes élettartam során védi azt, nincs szükség belső tisztításra
Üzembe helyezés	Egyéni; a látszóbordás álmennyezetrácsokba illeszthető UGR 17

Versions



SmartBalance Tunable White, süllyesztett

Termék részletei


SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC486B W62L62 DP

