



SmartBalance Ayarlanabilir Beyaz Işık, sıva altı - Genel sağlık ve esenlik hissini destekler

SmartBalance Ayarlanabilir Beyaz Işık, gömülü

SmartBalance Tunable White sıva altı sistemi, hastanede kaldıkları süre boyunca hastaların sağlıklarına olumlu etki sağlar. Dinamik aydınlatma çözümü, hastanelerde atmosferin günün zamanına veya yürütülen faaliyete göre değiştirilebildiği, daha fazla ev hissine sahip ve iç açıcı hasta odaları sunulmasını sağlar. Aynı zamanda hastane yöneticilerinin, tıbbi çalışanların özellikle de 24 saatlik nöbetlerde daha dikkatli olmalarını sağlamalarına yardımcı olur.

Faydaları

- Performans ve akıllı tasarımı birleştiren ışık yüzeyi
- Hastalara daha fazla seçenek; çalışanlara yüksek kalitede, göz yormayan çalışma ışığı sunar

Özellikler

- Farklı renk seçenekleri (3000'den 6500 K'ya kadar) ile LED panolar ve iki sürücü
- Özel kontrol sistemli Ayarlanabilir Beyaz ışık özellikleri
- Önceden tanımlanmış dinamik eğriler, zamanın bir fonksiyonu olarak renk sıcaklığını ve yoğunluğunu değiştirir

SmartBalance Ayarlanabilir Beyaz Işık, gömülü

Uygulama

- Hastane odaları
- Tıbbi personel odaları
- Hastane koridorları
- Bakımevleri
- Ruh sağlığı merkezleri

Şartlar

Tip	RC484B (modül boyutu 600x600 mm modeller) RC486B (modül boyutu 625x625 mm modeller)
Tavan türü	Açık T çubuk tavan
Tavan ızgarası	RC484B: uzunluk olarak modül boyutu: 600 mm RC486B: uzunluk olarak modül boyutu: 625 mm
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	49 W
Işın açısı	90°
Işık akışı	4000 ila 4200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000-6500 K
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat

Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	Entegre
Denetim sistemi girişi	t.b.d.
Optik sistem	Mikro lensli optik, şeffaf (ACC-MLO)
Malzeme	Gövde: plastik ya da çinko kaplama çelik Optik sistem: akrilat Çıkış penceresi: PMMA
Renk	Beyaz (WH, RAL 9003 uyumlu)
Bağlantı	İtmeli konektör (PI)
Bakım	Optik modül tamamen kapatılmıştır; içinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	Bağımsız; açık tavan kılavuzlarından sarkmalı UGR 17

Versions



SmartBalance Ayarlanabilir Beyaz Işık, gömülü

ÜRÜN BİLGİLERİ


SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC486B W62L62 DP

