



SM500T – Možnost flexibilního vytváření atmosféry

SM500T

Na dnešním maloobchodním trhu prudce narůstají prodeje online a všemu vládne ostrý konkurenční boj. Maloobchodní prodejci proto chtějí vytvářet prostředí, které přiláká zákazníky do jejich prodejen. Svítidla SM500T vytvoří ve vašem obchodě atmosféru pomocí kontrastů a narušení tradičních souvislých pásů osvětlení. Široká škála tvarů paprsků ve spojení se špičkovou kvalitou světla zaručí skvělou viditelnost zboží a současně pomůže vytvořit požadovanou atmosféru. Svítidla SM500T jsou vybavena konektory pro napájecí přípojnice. Díky tomu je lze snadno namontovat i nahradit či modernizovat díky opětovnému použití stávajících přípojníc. A pokud se změní vaše potřeby, stačí osvětlení přizpůsobit pouhým přeskupením svítidel na přípojnic. Díky tomu jsou svítidla SM500T skutečně všestranným prostředkem k vytvoření atmosféry.

Výhody

- Díky široké nabídce optiky lze vždy vybrat nejlepší parametry osvětlení a atmosféry.
- Tenká konstrukce umožňuje použít systémy pro nízké stropy přípojnicový systém.
- Úspora energie díky nejlepšímu výkonu osvětlení ve své třídě.

Vlastnosti

- Zářivé, vysoce kvalitní bílé světlo LED
- Široká nabídka optiky
- Upevnění je přímo zarovnáno při montáži, není třeba nastavit.
- Lze snadno přidat bodová svítidla a vytvořit zvýrazňující osvětlení.
- Používá standardní adaptéry.

SM500T

Aplikace

- Celkové osvětlení a osvětlení uliček v maloobchodním prodeji potravin nebo v megastorech

Specifikace

Typ	SM500T
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Příkon	58–61 W
Vyzařovací úhel	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 nebo 130°
Světelný tok	7900 lm
Náhradní teplota chromatičnosti	3000 nebo 4000 K
Index barevného podání	>80
Střední doba života L70B50	70 000 hodin
Střední doba života L80B50	50 000 hodin
Střední doba života L90B50	25 000 hodin

Poruchovost předřadníku	1 % na 5 000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C
Rozsah provozní teploty	+10 až +35 °C
Předřadník	Vestavěný
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	Regulovatelné ovládáním DALI
Materiál	Těleso s integrovanou skříňkou pro předřadník: lakovaná ocel Panel čočky: PMMA
Barva	Černá (RAL9005) Šedá (RAL9006)
Připojení	Připojení na lištu: GA100 nebo GAC600
Údržba	Utěsněno na celou dobu životnosti; vnitřek svítidla není třeba čistit
Montáž	Na přípojnicí se 3 okruhy

Detaily o výrobku

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



SM500T WB_VWB_DA20_DA35
Detail photo 07



SM500T WB VWB DA20 DA35
Detail photo 17



SM500T

