



SM500T – tunnelman luominen joustavasti

SM500T

Nykyisin vähittäismyynnissä verkkomyynnin osuus kasvaa nopeasti ja kilpailu on kovaa. Kauppiaiden onkin sen vuoksi panostettava ostoskokemukseen, houkutellakseen asiakkaita myymälöihin. SM500T tuo myymälään tunnelmaa luomalla kontrasteja ja rikkomalla perinteiset yhtenäiset valolinjat. Monenlaiset valokeilat yhdistettyinä erinomaiseen valon laatuun varmistavat, että myyntiartikkelit ovat hyvin esillä samalla, kun luodaan haluttu tunnelma. SM500T sisältää virtakiskoliittimet, joiden ansiosta valaisimen asennus sekä vaihto tai päivitys valmiita kiskoja käytettäessä on helppoa. Ja jos valaistustarpeesi muuttuvat, voit muokata valaistusta sijoittamalla valaisimet kiskossa uudelleen. SM500T onkin todella joustava valaisin tunnelman luomiseen.

Hyödyt

- Optiikkavalikoima takaa sopivan valaistuksen ja tunnelman
- Ohut kiskovalaisinjärjestelmä mahdollistaa virtakiskojärjestelmien käytön matalissa tiloissa
- Luokkansa paras valoteho säästää energiakustannuksia

Ominaisuudet

- Säkenöivä, laadukas valkoinen ledivalo
- Laaja optiikkavalikoima
- Valaisin kohdistetaan asennettaessa, säätöjä ei tarvita
- Projektorit on helppo lisätä kohdevalaistusta varten
- Käyttää vakiosovittimia

Käyttökohteet

- Yleis- ja käytävävalaistus elintarvikemyymälöihin ja supermarketteihin


Spesifikaatiot

SM500T


Tyyppi	SM500T
Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa
Teho	58–61 W
Valokeilan kulma	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 tai 130°
Valovirta	7 900 lm
Vastaava väriämpötila	3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	> 80
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L80B50	50 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L90B50	25 000 tuntia

Ohjaimen vikamäärä	1 % 5 000 tunnissa
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230–240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Himmennettävä DALI
Materiaali	Runko ja integroitu liitäntälaitekotelo: lakattua terästä Linssimoduuli: PMMA
Väri	Musta (RAL9005) Harmaa (RAL9006)
Liitäntä	Kiskoliitin: GA100 tai GAC600
Huolto	Suljettu koko käyttöiän ajaksi, sisäpuolen puhdistusta ei tarvita
Asennus	3-piiriseen kiskoon

Versions



Tuotetiedot



SM500T BK Detail photo 03

SM500T BK Detail photo 13




SM500T

Tuotetiedot



SM500T WB_VWB_DA20_DA35
Detail photo 07




SM500T WB VWB DA20 DA35
Detail photo 17



SM500T DA20-WB Detail photo
05



SM500T DA20-WB Detail photo 15



SM500T GR Detail photo 01



SM500T GR Detail photo 10

SM500T

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +35 °C

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/
sammutukseen Ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220-240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma - °

Kanta -

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Optisen kuvun/linsin tyyppi PM

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC plus mark

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 30 s

Lamppuperheen koodi LED79S

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Tuoteperheen koodi SM500T

UL-merkintä Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun Värintoistoindeksi ≥80

Valovirta alussa 7900 lm

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria -

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
87032700	SM500T LED79S/830 PSD DA20 BK	1%
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	1%
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	-
87035800	SM500T LED79S/840 PSU WB GR	-
87036500	SM500T LED79S/830 PSU DA35 GR	-
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	-

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
87032700	SM500T LED79S/830 PSD DA20 BK	Kyllä	87035800	SM500T LED79S/840 PSU WB GR	Ei
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	Kyllä	87036500	SM500T LED79S/830 PSU DA35 GR	Ei
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	Ei	87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	Ei

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
87032700	SM500T LED79S/830 PSD DA20 BK	DA20	87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	WB

SM500T

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	DA20-WB
87035800	SM500T LED79S/840 PSU WB GR	WB

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
87036500	SM500T LED79S/830 PSU DA35 GR	DA35
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	VWB

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Ottoteho alussa
87032700	SM500T LED79S/83 SDCM<3 0 PSD DA20 BK	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W
87033400	SM500T LED79S/83 SDCM<3 0 PSD WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W
87034100	SM500T LED79S/84 <3 0 PSU	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	160 lm/W	49.5 W

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Ottoteho alussa
87032700	SM500T LED79S/83 SDCM<3 0 PSD DA20-WB GR	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W
87035800	SM500T LED79S/84 <3 0 PSU WB GR	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	160 lm/W	49.5 W
87036500	SM500T LED79S/83 SDCM<3 0 PSU DA35 GR	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W
87037200	SM500T LED79S/83 SDCM<3 0 PSU VWB GR	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
87032700	SM500T LED79S/830 PSD DA20 BK	Musta
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	Musta
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	Harmaa

Order Code	Full Product Name	Väri
87035800	SM500T LED79S/840 PSU WB GR	Harmaa
87036500	SM500T LED79S/830 PSU DA35 GR	Harmaa
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	Harmaa

