



SM500T : création flexible d'ambiances

SM500T

De nos jours, le secteur du commerce de détail connaît une augmentation rapide des ventes en ligne ainsi qu'une concurrence féroce. Les détaillants souhaitent, par conséquent, créer des ambiances qui vont attirer les clients dans leurs magasins. Le SM500T crée une atmosphère particulière dans votre magasin en ajoutant du contraste et en se distinguant des traditionnelles rampes de lumière continues. Avec son vaste choix de formes de faisceaux et son excellente qualité d'éclairage, ce luminaire met en valeur les marchandises tout en vous permettant de créer une ambiance à votre goût. Le SM500T est équipé de connecteurs pour rails électriques. Ces connecteurs facilitent l'installation et le remplacement ou la mise à niveau lorsque vous réutilisez des rails existants. En outre, si vos besoins évoluent, il vous suffit d'adapter l'éclairage en repositionnant les équipements le long du rail. Le SM500T constitue ainsi un outil particulièrement flexible pour créer une ambiance.

Avantages

- Toujours à votre goût en termes d'éclairage et d'ambiance, grâce à un vaste choix d'optiques
- Système de rail étroit permettant l'utilisation de rails électriques pour les plafonds bas
- Économies d'énergie grâce à des performances d'éclairage les plus fortes de cette catégorie

Fonctions

- Lumière LED blanche éclatante de qualité élevée
- Vaste choix d'optiques
- Alignement direct de l'équipement lors de l'installation, aucun réglage nécessaire
- Ajout possible de projecteurs pour créer un éclairage d'accentuation
- Utilisation d'adaptateurs standards

SM500T

Application

- Éclairage général et des allées pour les commerces d'alimentation et les grandes surfaces

Descriptions

Type	SM500T
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Alimentation	58-61 W
Largeur de faisceau	2 x 20°
	2 x 35°
	100, 115 ou 130°
Flux lumineux	7 900 lm
Température de couleur corrélée	3 000 ou 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures

Taux de défaillance du ballast	1 % pour 5 000 heures
Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+10 à +35 °C
Ballast	Intégré
Tension secteur	230 ou 240 V/50-60 Hz
Gradation	Intensité réglable par DALI
Matériaux	Boîtier avec boîte de ballast intégrée : acier laqué Plaque de lentille : PMMA
Couleur	Noir (RAL9005) Gris (RAL9006)
Connexion	Raccordement sur rail : GA100 ou GAC600
Maintenance	Scellé à vie, aucun nettoyage interne nécessaire
Installation	Sur rail 3 allumages

Détails sur le produit

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



SM500T WB_VWB_DA20_DA35
Detail photo 07



SM500T WB VWB DA20 DA35
Detail photo 17



SM500T



© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2022, septembre 15 - Les données sont sujettes à changement