



SM500T – Ambiyans oluşturma artık daha esnek

SM500T

Günümüz perakende pazarında online satışlar hızla artmaktadır; acımasız rekabet günümüzün olmazsa olmazıdır. Bu nedenle perakendeciler müşterileri mağazalarına çekecek deneyimleri oluşturmayı hedefliyor. SM500T, kontrast oluşturarak mağazanıza farklı bir hava ekler ve geleneksel kesintisiz ışık hatlarını böler. Çeşitli ışın şekilleri mükemmel ışık kalitesiyle bir araya geldiğinde, mağazadaki ürünlerin öne çıkmasını sağlar, aynı zamanda size dilediğiniz ambiyansı oluşturma olanağı da sunar. SM500T güç hattı ray konnektörleri içerir. Bunlar, mevcut hattı yeniden kullanırken kurulumu ve değiştirmeyi veya revizyonu kolaylaştırır. Gereksinimlerinizin değişmesi durumunda, aydınlatmayı kolayca adapte etmek için armatürleri hat boyunca yeniden yerleştirmeniz yeterli olur. Bu, ambiyansın ayarlanması açısından SM500T modelini gerçekten esnek bir araç yapar.

Faydaları

- Optik sistemlerin çeşitliliği sayesinde her zaman için kendi aydınlatma düzeyinizi ve ambiyansınızı seçme olanağı
- İnce tasarımlı hat armatürü alçak tavanlarda güç hattı sistemlerinin kullanımına olanak tanır
- Sınıfının en iyi aydınlatma performansının bir sonucu olarak elde edilen enerji tasarrufu

Özellikler

- Canlı, yüksek kaliteli beyaz LED ışığı
- Geniş optik sistemi seçenekleri
- Armatür monte edildiğinde doğrudan hizalanır, ayarlama gerektirmez
- Vurgu aydınlatma için kolayca projektör eklenebilir
- Standart adaptör kullanır

SM500T

Uygulama

- Gıda perakendeciliği ve büyük ölçekli mağazalar için genel ve koridor aydınlatması

Şartlar

Tip	SM500T
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	58-61 W
Işın açısı	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 veya 130°
Işık akısı	7900 lm
Renk Sıcaklığı	3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim	> 80
İndeksi	
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat

Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	DALI, dimlenemez
Malzeme	Sürücü kutusuyla entegre muhafaza: lakeli çelik Lens plakası: PMMA
Renk	Siyah (RAL9005) Gri (RAL9006)
Bağlantı	Ray konnektörü: GA100 veya GAC600
Bakım	Tamamen kapatılmıştır; içinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	3 devreli ray üzerinde

ÜRÜN BİLGİLERİ

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



SM500T WB_VWB_DA20_DA35
Detail photo 07



SM500T WB VWB DA20 DA35
Detail photo 17



SM500T

ÜRÜN BİLGİLERİ



SM500T DA20-WB Detail photo
05



SM500T DA20-WB Detail photo 15



SM500T GR Detail photo 01



SM500T GR Detail photo 10

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +35 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220-240 V
---------------	-----------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Kapak Tabanı	-
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Optik kapak/lens türü	PM
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC plus mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Lamba ailesi kodu	LED79S
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Ürün Ailesi Kodu	SM500T
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renksel Geriverim	≥80
İndeksi	
Başlangıçtaki ışık Akısı	7900 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Geometri	-
----------	---

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	1%
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	-
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	-

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	Evet
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	Hayır

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	WB
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	DA20-WB

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	VWB

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

SM500T

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü	
				başlangıç verimi	Başlangıç giriş gücü
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	(0.38, 0.38)	4000 K	160 lm/W	49.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü	
				başlangıç verimi	Başlangıç giriş gücü
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	(0.43, 0.40)	3000 K	149 lm/W	53 W

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
87033400	SM500T LED79S/830 PSD WB BK	Black
87034100	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR	Gray

Order Code	Full Product Name	Renk
87037200	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR	Gray

